

RS F20 X3 IN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los interfaces para redundancia son suministrados con varios conectores IEC 60603-13. Ello permite que varios controladores puedan funcionar en paralelo, aunque no simultáneamente, con el nuevo sistema a testear.

Datos generales para pedido

Código	1461210000
Tipo	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
Cantidad	1 Pieza

RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	50 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9685 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1.5748 inch
Peso neto	57 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Conexión de datos

Número de polos (lado de control)	20 polos	Conexión a tierra	No
Conexión (lado de control)	3 conectores conforme a IEC60603-13 / DIN4 165 1		

Especificaciones

Tensión nominal	50 V AC / 70 V DC	Intensidad nominal por conexión	0.5 A
Intensidad nominal total	3 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	50 V AC / 70 V DC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	0.35 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		