



Iluminación de emergencia de bajo consumo con una larga vida útil

- desarrollada y para ser utilizada de acuerdo con la norma DIN EN 60598-2-22
- Lámpara LED para condiciones ambientales severas (golpes, vibraciones, rango de temperatura)
- eficiencia energética y vida útil más elevadas que las de lámparas fluorescentes
- De uso internacional gracias a la entrada multitensión (20 V - 60 V DC)
- elevado índice de inflamabilidad V0
- Dirección de haz a un lado
- Potencia 5 W

Versiones

- Enchufable con conector industrial y conector redondo
- Premontado 2,5 mm²

Datos generales para pedido

Código	1390850000
Tipo	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E345151

Dimensiones y pesos

Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1.811 inch
Anchura	104 mm	Anchura (pulgadas)	4.0945 inch
Longitud	181 mm	Longitud (pulgadas)	7.126 inch
Peso neto	616 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Datos generales

Tipo de conductores	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Silicona	No
Tipo de conexión	extremo de cable abierto / longitud 2 m	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	sí (cable PVC)	Tipo de protección	IP65 con carcasa correspondiente
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de aislamiento	< 500 V (caja / PE)	Posición de montaje, instrucciones de montaje	a discreción
Clase de protección	II	Interruptores automáticos	< 10 A
Amplitud inclinación	1.5 mm (2-9 Hz)	Resistencia a la vibración según EN 60721-3-3	Clase 3M3, EN 60721-3-3
Resistencia al impacto según EN 60721-3-3	Clase 3M3	Altitud	≤ 3000 m
Protección contra cortocircuito	interno	Color de luz (CCT)	6000K
Amplitud aceleración	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	Aceleración punta, tipo L	70 m/s²

Datos de medición conforme a IEC 60598-1




Tensión nominal	265 V	Potencia nominal	7 W
Tensión de entrada	100...265 V DC (45...65 Hz)	Intensidad de conexión	0,5 A @ 0,1 ms
Pérdida de potencia	< 2 W		

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		

Dibujos



BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Juntas



Las soluciones de cableado inteligentes permiten ahorrar tiempo y dinero.

El sistema modular FieldPower® contiene la solución adecuada para cada tarea de cableado.


Aislamientos plegables para el uso de cables prefabricados

Aislamientos disponibles con tuercas de conexión M16 y M20 Posibilidad de integrar dispositivos de operación y señalización en el aislamiento

Datos generales para pedido

Tipo	RKDG D9 PT6	Versión
Código	4329610000	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa
GTIN (EAN)	4032248668687	correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
Cantidad	10 ST	

Grupo 1



Las carcasas FieldPower® son muy robustas y cumplen las exigencias del índice de inflamabilidad máxima 5VA según UL.

- El módulo de carril TS 35 PT6 y la unidad de contacto PT6 se insertan fácilmente.
- Las juntas plegables también son compatibles con cables confeccionados.
- Las variantes de tapa alta permiten la instalación de dispositivos.

Para las juntas de cables véase el capítulo de accesorios.

Datos generales para pedido

Tipo	GH PT6	Versión
Código	1070140000	Cajas FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, en estado
GTIN (EAN)	4032248825813	completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, negro
Cantidad	10 ST	