


Similar a la ilustración

- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
- Resistencia térmica de hasta 105 °C

Para conductores de 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)

Material: E-Cu, galvanizado

Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 19 mm, 16 mm, beige
Código	1418030000
Tipo	H35,0/30 S BE
GTIN (EAN)	4050118221237
Cantidad	50 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E354986

Dimensiones y pesos

Peso neto	1.28 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminales tubulares con aislamiento, tamaño especial, color beis	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	8.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	16 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	12.7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	30.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 2
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	19 mm
Sección de conexión del conductor	35 mm ²	Color	Weidmüller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

