

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE confeccionados, fibra óptica

Datos generales para pedido

| Versión | Latiguillo, clip doble incluido, LC Duplex IP20, LC Duplex IP20, 9 µm, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m |
|------------|--|
| Código | 1433950020 |
| Tipo | IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X |
| GTIN (EAN) | 4050118242553 |
| Cantidad | 1 Pieza |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| ROHS | Conformidad | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Dimensiones y pesos | Comormidad | | |
| Difficultiones y pesos | | | |
| Longitud | 2 m | Longitud (pulgadas) | 78.7402 inch |
| Peso neto | 28 g | | |
| Temperaturas | | | |
| Temperatura de almacenamiento | | Temperatura de servicio | -20 °C70 °C |
| Temperatura de colocación | | | |
| Conformidad medioambiental | del producto | | |
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0, | 1 % en peso | |
| Normas de cables específicos | • | | |
| Especificación para cables de conexión | IFC 611EG G DIN FN | Especificación para comprobación del | IFC 6102F 2 |
| de par trenzado para dispositivos | 50288-4-2 | cableado de comunicación simétrico | IEC 61935-3 |
| Normas generales | | | |
| Conector norma | IEC 61754-20 | | |
| Normas | | | |
| | 150.04754.00 | | |
| Conector norma | IEC 61754-20 | | |
| Clavija de conexión | | | |
| Clavija de conexión derecha | LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado | Clavija de conexión izquierda | LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
| Conector derecho | | | |
| Clavija de conexión derecha | LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado | | |
| Conector izquierdo | | | |
| Clavija de conexión izquierda | LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado | | |
| Fibra óptica | | | |
| | | | |
| Tipo de fibra | Monomodo, OS 2 | Amortiguación | ≤0,4 dB/km a 1310 nm |

Fecha de creación 14.11.2025 11:31:06 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| Monta | ie del | cable |
|----------|--------|-------|
| IVIOIILA | le dei | Cable |

| Diámetro de la funda | 2,0 * 4,1 mm | Color de revestimiento | amarillo |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Descripción de las normas | I-V(ZN)H | Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |
| Montaje del cable | ZIPCORD | Revestimiento primario | 245.00 μm |
| Diámetro del núcleo | 9 µm | | |

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

| Halógenos | No | Radio de torsión mínimo, repetido | 40 mm |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Radio de flexión, mín., Único | 20 mm | | |

Clasificaciones

| | ' | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 | ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

V0 material



SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección VO/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ei., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

Datos generales para pedido

| Tipo | VT SF 5/21 MC NE WS VO | Versión |
|------------|-------------------------|--|
| Código | <u>1689470001</u> | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | 7.4 mm, blanco |
| Cantidad | 160 ST | |
| Tipo | VT CE 6 /21 MC NE WC VO | V |
| TIPO | VT SF 6/21 MC NE WS VO | Versión |
| Código | 1730560001 | Version SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x |
| • | | |

Versión del catálogo / Dibujos 5