

KSPA M40 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratueras, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSPA (tapón ciego Klippon, tipo A), Tapón, recto, M 40, 17 mm, latón, niquelado
Código	1477700000
Tipo	KSPA M40 BNI
GTIN (EAN)	4050118285710
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-07-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	VP M40-EX W

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	17 mm	Altura (pulgadas)	0.6693 inch
Longitud	17 mm	Longitud (pulgadas)	0.6693 inch
Diámetro	40 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	16 mm	Peso neto	170.2 g

Temperaturas

Temperatura de servicio	-100 °C...400 °C
-------------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Datos generales

Gama de temperaturas de servicio, max.	400 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-100 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	libre de halógenos
Normas	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	Resistente a los golpes	7 J versión ATEX
Tipo de protección	IP54, IP66	Material básico	latón, niquelado
Diámetro del anillo obturador	40.00 mm	Tuerca (externa)	M 40
Longitud de rosca	17 mm	Nota: Tipo de protección	• Todos los tapones de cierre tienen un paso de rosca de 1,5 mm. • Para obtener la clasificación IP especificada, el orificio pasante debe cumplir con lo especificado en la norma EN 50262, tabla 1, y debería ser posible fijar el tapón de cierre de una manera adecuada. • En la instalación del KSPA se debe observar el número mínimo de vueltas, según indicaciones de la norma EN/IEC 60079-1, sección 5.3. • Con aplicaciones NEC / CEC, se debe asegurar que la rosca "hembra" del dispositivo de conexión en el que se enrosquen los tapones de cierre presente al menos 8 vueltas de rosca completas. • Cada tapón de cierre incluye adjuntas las instrucciones de funcionamiento; estas se deben leer antes de realizar la instalación. Los

Datos técnicos

tapones de cierre se deben instalar de conformidad con lo especificado en las instrucciones de funcionamiento. • Si los tapones de cierre KSPA se insertan en dispositivos de conexión Ex e no metálicos, se deben conectar al circuito de tierra del sistema.

Tipo de protección (UL)	Type 4X	Revestimiento	niquelado
-------------------------	---------	---------------	-----------

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M40 MS	Versión
Código	1737030000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 40, 5 mm, laton,
GTIN (EAN)	4008190956509	niquelado
Cantidad	50 ST	

Junta hermética de nylon: KSWN



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWN M40	Versión
Código	0899780000	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850150	
Cantidad	25 ST	