

Imagen de producto



Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)

- Antenas de última generación
- Demostrado en el sector
- Diseño robusto (hasta protección IP67)
- Para uso en exterior e interior
- Soporte de tecnología más reciente
- Hasta Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Compatibilidad con hasta 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- También soporte para otras tecnologías (por ejemplo, Bluetooth, GNSS, etc.)
- Cables coaxiales adecuados de diferentes longitudes
- Polo ideal y soportes murales

Datos generales para pedido

Versión	Antena de radio móvil, Antena omnidireccional, Ganancia de hasta 4 dBi, Vertical, Lineal, 1 x conector hembra tipo N, inferior, IP66, , Impedancia: 50 Ω
Código	1491170000
Tipo	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-12-01T00:00:00+01:00
Producto alternativo	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	48 mm	Altura (pulgadas)	1.8898 inch
Diámetro	36 mm	Peso neto	164.68 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70
-------------------------------	----------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Tipo de conexión	1 x conector hembra tipo N, inferior	Impedancia	50 Ω
Relación de ondas estacionarias	< 2	Potencia compuesta máx.	100 W
Radiación	Omnidireccional	Rango de frecuencias	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
Ganancia de antena	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	Polarización	Vertical, Lineal

Incluido en el pedido

Incluido en el pedido	1x antena, 1 conexión brida-tornillo y material de montaje para instalación a prueba de vandalismo
-----------------------	---

Material de la carcasa

Color	negro	Material capotas	Plástico
-------	-------	------------------	----------

Condiciones del entorno

Campo de aplicación	para uso en interior y exterior	Temperatura de servicio, max.	70
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

Dibujos

Imagen de producto



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

Accesorios

Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)



Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)

- Antenas de última generación
- Demostrado en el sector
- Diseño robusto (hasta protección IP67)
- Para uso en exterior e interior
- Soporte de tecnología más reciente
- Hasta Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Compatibilidad con hasta 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- También soporte para otras tecnologías (por ejemplo, Bluetooth, GNSS, etc.)
- Cables coaxiales adecuados de diferentes longitudes
- Polo ideal y soportes murales

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CC-NM-SMAM-1M	Versión
Código	2788010000	Cable de antena, Conexión 1:, Macho N, Conexión 2:, Macho SMA,
GTIN (EAN)	4064675066279	Longitud: 1 m
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-2M	Versión
Código	1491180000	Cable de antena, Conexión 1:, Macho N, Conexión 2:, Macho SMA,
GTIN (EAN)	4050118300741	Longitud: 2 m
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-3M	Versión
Código	2788020000	Cable de antena, Conexión 1:, Macho N, Conexión 2:, Macho SMA,
GTIN (EAN)	4064675066286	Longitud: 3 m
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-4M	Versión
Código	1491190000	Cable de antena, Conexión 1:, Macho N, Conexión 2:, Macho SMA,
GTIN (EAN)	4050118300734	Longitud: 4 m
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-5M	Versión
Código	2788030000	Cable de antena, Conexión 1:, Macho N, Conexión 2:, Macho SMA,
GTIN (EAN)	4064675066293	Longitud: 5 m
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-6M	Versión
Código	1491210000	Cable de antena, Conexión 1:, Macho N, Conexión 2:, Macho SMA,
GTIN (EAN)	4050118300758	Longitud: 6 m
Cantidad	1 ST	