


SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Versión	Conector de instalación, 7/8", Macho, recto, Rosca de montaje: M 20, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.2 m
Código	1471490000
Tipo	SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278729
Cantidad	1 Pieza

SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E307231

Dimensiones y pesos

Peso neto	30 g
-----------	------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Datos técnicos del cable

Sección del conductor	0.75 mm ²	Longitud de cable/conductor	0.2 m
Código de color	negro, azul, Verde/amarillo, marrón, blanco	Número de polos	5

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conector de clavija
Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	300 V	Corriente nominal	8 A
Tipo de protección	IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≥ 100
Prensaestopas	M 20	Corriente nominal	8 A (4 y 5 polos), 10 A (3 polos)
Rango de temperatura caja	-25...+85 °C		

Datos generales

Número de polos	5
Codificación	ninguna
Rosca de conexión	7/8"
Superficie de contacto	bañado en oro
Par de apriete	1.5 Nm
Sección del conductor	0.75 mm ²
Tipo de conexión	Conector de clavija
Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado
Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	300 V
Corriente nominal	8 A
Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100
Prensaestopas	M 20
Tensión nominal	300 V
Corriente nominal	8 A (4 y 5 polos), 10 A (3 polos)
Conexión 1	7/8"

SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Conexión 2	Flying wires				
Longitud de cable/conductor	0.2 m				
Sobretensión de choque nominal	4000 V				
Rosca de montaje	M 20				
Rango de par de apriete de montaje	11.8 ... 12 Nm				
Tensión nominal (UL)	600 V				
Par de apriete de montaje	mín.	11.8 Nm			
	máx.	12 Nm			
Rango de temperatura caja	-25...+85 °C				
diámetro externo del conductor	-				

Clasificaciones



ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Esquema de conexiones**Esquema de polos**