



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto, estañado, Sección de embornado máx. : 1 mm²
Código	1480000001
Tipo	DFFC 0.5-1.0 SN 3000
GTIN (EAN)	4064675068983
Cantidad	3000 Pieza
Valores característicos del producto	
Embalaje	Bobina

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	18.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7402 inch
Altura	5.7 mm	Altura (pulgadas)	0.2244 inch
Anchura	4.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1693 inch
Peso neto	0.63 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Color	No	Carta de colores (similar)	-
Material del contacto	aleación de cobre	Material de contacto	Aleación de Cu
Superficie de contacto	estañado	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C		

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín.	0.5 mm ²	Sección de embornado, máx.	1 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 20	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 18
Semirrígido, mín. H07V-R	0.5 mm ²	semirrígido, máx. H07V-R	1 mm ²
Flexible, mín. H05(07) V-K	0.5 mm ²	Flexible, máx. H05(07) V-K	1 mm ²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0 mm ²	con terminal tubular según DIN 46228/1, máx.	0 mm ²

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	0 kV
Resistencia a corrientes de corta duración	3 x 1s mit 120 A		

Embalaje

Embalaje	Bobina	Longitud de VPE	629.00 mm
Anchura VPE	614.00 mm	Altura de VPE	62.00 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		

Dibujos

Dimensional drawing




Imagen de producto



Similar a la ilustración