

DFFC 1.5-2.5 SN 2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Conecotor para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto, estañado, Sección de embornado máx. : 2.5 mm ²
Código	1480100000
Tipo	DFFC 1.5-2.5 SN 2500
GTIN (EAN)	4008190100414
Cantidad	2500 Pieza
Valores característicos del producto	
Embalaje	Bobina

DFFC 1.5-2.5 SN 2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	18.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7402 inch
Altura	5.7 mm	Altura (pulgadas)	0.2244 inch
Anchura	4.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1693 inch
Peso neto	0.68 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Color	No	Carta de colores (similar)	-
Material del contacto	aleación de cobre	Material de contacto	Aleación de Cu
Superficie de contacto	estañado	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C		

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín.	1.5 mm ²	Sección de embornado, máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 16	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14
Semirrígido, mín H07V-R	1.5 mm ²	semirrígido, máx. H07V-R	2.5 mm ²
Flexible, mín. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexible, máx. H05(07) V-K	2.5 mm ²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0 mm ²	con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.	0 mm ²

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	0 kV
Resistencia a corrientes de corta duración	3 x 1s mit 120 A		

Embalaje

Embalaje	Bobina	Longitud de VPE	641.00 mm
Anchura VPE	625.00 mm	Altura de VPE	61.00 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

DFFC 1.5-2.5 SN 2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		

DFFC 1.5-2.5 SN 2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dimensional drawing




Imagen de producto



Similar a la ilustración

DFFC 1.5-2.5 SN 2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

... para contactos de las series DFF y ZRV de Weidmüller



Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF DFF	Versión
Código	9014140000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190297305	0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Cantidad	1 ST	

Herramientas auxiliares



Inteligente. Racional. Rápido.

Las herramientas auxiliares facilitan las tareas de conexión y configuración de los distintos componentes de conexión:

- Los bloques de montaje para regletas de hembrillas con contactos IDC (tipo BL-IDC) se pueden usar, p. ej., en palancas articuladas de prensado. De esta forma se conectan a la vez todos los conductores.
- Las herramientas para desenclavar y de desmontaje extraen los contactos en conectores prensados (tipos BLC y BLAC).
- Las palancas de accionamiento abren puntos de embornado sueltos en conexiones directas.

Para un progreso de trabajo mejor y más rápido
El resultado: un progreso de trabajo eficiente y profesional.

Datos generales para pedido

Tipo	DFFC EW2	Versión
Código	1803790000	PCB plug-in connector
GTIN (EAN)	4032248259311	
Cantidad	10 ST	