


## PAC-C300-16-F-50-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los cables precableados permiten la conexión entre las IOTA's (Input Output Terminal Assemblies) del Honeywell's C300 y las FTA'S (Field Terminal Assembly ) de Weidmüller de una forma rápida, simple y libre de errores.

Los cables pueden ser entregados con conectores simples o dobles, e incluso con un acabado libre con punteras.

La capota facilita la manipulación y ofrece una robusta conexión con la IOTA. Además permite la utilización de cables con diferentes secciones y longitudes de hasta 50m.

### Datos generales para pedido

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Versión           | Cable LiYCY, 0.50 mm²      |
| Código            | <a href="#">1481670100</a> |
| Tipo              | PAC-C300-16-F-50-10M       |
| GTIN (EAN)        | 4099986584846              |
| Cantidad          | 1 Pieza                    |
| Estado de entrega | Retirado                   |

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|           |     |
|-----------|-----|
| Peso neto | 0 g |
|-----------|-----|

## Temperaturas

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                       |                      |                          |                                          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Longitud de cable     | 10 m                 | apropiado para           | Señales digitales                        |
| Material básico       | PVC                  | Cable                    | Cable LiYCY                              |
| Conector al interface | SP-BLZ 5.08/16/180   | Número de polos, mín.    | 16 polos                                 |
| Diámetro exterior     | 15,75 ± 1 mm         | Conector al lado control | H0.50/10 (FERRULES 0.50mm <sup>2</sup> ) |
| Sección del conductor | 0.50 mm <sup>2</sup> |                          |                                          |

## Datos eléctricos

|                                       |           |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| Corriente total, máx.                 | 7 A       | Prueba de alta tensión                | 1 KV/1s               |
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       | Tensión nominal                       | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Resistencia                           | ≤ 39 mΩ/m | Tensión de servicio                   | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacidad conductor - conductor       | 300 pF/m  | Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m              |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |