

**Imagen de producto**

Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)

- Antenas de última generación
- Demostrado en el sector
- Diseño robusto (hasta protección IP67)
- Para uso en exterior e interior
- Soporte de tecnología más reciente
- Hasta Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Compatibilidad con hasta 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- También soporte para otras tecnologías (por ejemplo, Bluetooth, GNSS, etc.)
- Cables coaxiales adecuados de diferentes longitudes
- Polo ideal y soportes murales

**Datos generales para pedido**

Versión	Cable de antena, Conexión 1: Macho N, Conexión 2: Macho SMA, Longitud: 2 m
Código	<a href="#">1491180000</a>
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-2M
GTIN (EAN)	4050118300741
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Longitud	2 m	Longitud (pulgadas)	78.7402 inch
Peso neto	120 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-70 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85
-------------------------------	----------------	-------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme
RoHS	

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Propiedades eléctricas cable**

Atenuación a 800 MHz	aprox. 0,31 dB/m	Atenuación a 2000 MHz	aprox. 0,5 dB/m
Impedancia característica	50 Ω		

**Propiedades mecánicas y propiedades de material cable**

UV resistente	Sí	Diámetro de la funda	4.95 mm
Material del revestimiento	Polietileno	Radio de torsión mínimo, repetido	50,8 mm
Radio de flexión, mín., Único	12,7 mm		

**Datos técnicos**

Tipo de conexión	Conección 1: Macho N, Conección 2: Macho SMA
------------------	---

**Condiciones del entorno**

Temperatura de servicio, max.	85	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-70 °C

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ETIM 10.0	EC001682	ECLASS 14.0	27-06-03-10
ECLASS 15.0	27-06-03-10		

## Dibujos

### Imagen de producto



Connection 1: SMA male

### Imagen de producto



Connection 2: N-type male