

## SAI-Y-4/3 M8-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Conectores Y, M8 / M8, Amplificador de señal
Código	<a href="#">1524720000</a>
Tipo	SAI-Y-4/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118329926
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E307231

### Dimensiones y pesos

Peso neto	13.2 g
-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

### Datos de conexión

Salida colectora - conector enchufable	Conector macho M8	Salida individual 1 - conector enchufable	Conector hembra M8
Salida individual 2 - conector enchufable	Conector hembra M8	Par de apriete	M8: 0,5 - 0,6 Nm

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	Codificación	M8 = ninguno
Superficie de contacto	Au (oro)	Material capotas	PUR
Tensión nominal	30 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	3	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc	Rango de temperatura caja	-25...+85 °C

### Normas

Conector norma	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

### Datos generales

Número de polos	4	Codificación	M8 = ninguno
Rosca de conexión	M8 / M8	Superficie de contacto	Au (oro)
Par de apriete	0.4 Nm	Material capotas	PUR
Tensión nominal	30 V	Corriente nominal	4 A
calibre de llave	9 mm	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	≥ 100	Grado de polución	3
Conexión 1	M8/M8	Conexión 2	Tornillo
Conexión de apantallamiento	No	Rango de temperatura caja	-25...+85 °C
diámetro externo del conductor	-		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06

**Datos técnicos**

---


ECLASS 15.0

27-44-01-06

---

### Dibujos

#### Dibujo acotado



#### Esquema de conexiones

