

ZQV 4N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 22.1 mm |
| Código | 1527970000 |
| Tipo | ZQV 4N/4 |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 |
| Cantidad | 60 Pieza |

ZQV 4N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

| | |
|-------------|----------|
| Profundidad | 27.95 mm |
| Altura | 2.8 mm |
| Anchura | 22.1 mm |
| Peso neto | 2.87 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 1.1004 inch |
| Altura (pulgadas) | 0.1102 inch |
| Anchura (pulgadas) | 0.8701 inch |
| | |

Temperaturas

| | |
|---|-----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C |
| Temperatura de servicio | -60 °C...130 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C | |

| | |
|---|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|---------|
| Material básico | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

Datos nominales

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------|------|
| Tensión nominal | 400 V | Corriente nominal | 32 A |
|-----------------|-------|-------------------|------|

Dimensiones

| | |
|----------------|---------|
| Paso en mm (P) | 6.10 mm |
|----------------|---------|

Generalidades

| | |
|-----------------|---|
| Número de polos | 4 |
|-----------------|---|

Otros datos técnicos

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Tipo de fijación | insertado | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|

Indicación importante

| | |
|-------------------------|---|
| Información de producto | Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa |
|-------------------------|---|

Datos técnicos**Clasificaciones**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |