

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Control in situ con Klippon® Control Station con certificación Ex: pequeños dispositivos de comando y señalización.

Elementos de indicación y funcionamiento homologados en cajas de acero inoxidable, aluminio o poliéster.

Quieres controlar y proteger tus procesos de trabajo en áreas peligrosas. Para el control in situ, soluciones Klippon® soluciones de cajas homologadas con elementos de control y visualización.

Datos generales para pedido

Versión	Estación de control Klippon (dispositivo de mando y señalización), Dispositivo de control / señalización, KLIPPON POK 12 1209 EX Poliéster reforzado con fibra de vidrio con mezcla de grafito, Interruptor accionado con llave, 1 contacto normalmente cerrado, 1 contactos normalmente abiertos, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Código	1537090000
Tipo	KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN)	4050118341058
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00

Fecha de creación 25.01.2026 09:18:08 MEZ

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones

IECEx ATEX

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	90 mm	Profundidad (pulgadas)	3.5433 inch
Profundidad con componentes adicionales	117 mm	Altura	122 mm
Altura (pulgadas)	4.8031 inch	Altura construcción baja	90 mm
Anchura	120 mm	Anchura (pulgadas)	4.7244 inch
Medida de fijación, altura	82 mm	Medida de fijación, anchura	106 mm
Peso neto	1035 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-55 °C...55 °C	Temperatura de servicio	-55 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS

Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Números de certificación de cajas

Núm. de certificación caja terminal (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)	LMP 21.0019X
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Núm. de certificación (IECEx)	IECExITA14.0013X
Núm. de certificación (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Información general

1 Posición en caja	Interruptor accionado con llave	Versión contacto	1 contacto normalmente cerrado, 1 contactos normalmente abiertos
Tensión de servicio, máx.	400 V	Corriente de funcionamiento a 40 °C de temperatura ambiente, máx.	1.5 mm² - T6 10 A, 1.5 mm² - T5 16 A, 2.5 mm² - T6 16 A
Corriente de funcionamiento a 55 °C de temperatura ambiente, máx.	1.5 mm² - T4 16 A, 1.5 mm² - T5 10 A, 2.5 mm² - T5 16 A	Actuadores	Interruptor accionado con llave, 3 posiciones de conmutación, I - O - II, (I + II), cierre, Llave retirable
Taladros Lado B	1 x M25	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Fijación de la tapa	Tornillos de cabeza ranurada en cruz, acero inoxidable	Material de la junta de los elementos de funcionamiento y display	EPDM
Material de la junta de la caja	Silicona (VMQ)	Par de apriete para tornillos de la tapa	2.5 Nm
Toma de tierra externa	Disponible bajo demanda	Prensaestopas	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
identificar	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Diámetro de cable del prensaestopas, máx.	17 mm

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Diámetro de cable del prensaestopas, mín.	12 mm	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm ²
Tipo de montaje	Montaje en pared	Superficie	no probado
Producto de referencia	KLIPPON POK 121209 EX	Resistente a los golpes	7 joules conforme a IEC60079-0
Clase de temperatura	T4, T5, T6	Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio con mezcla de grafito

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Superficie	no probado
Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio con mezcla de grafito		

Datos generales

Color	Negro grafito	Tipo de protección	IP54, IP66
Carta de colores (similar)	RAL 9011		

Bases y capotas

Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio con mezcla de grafito	Taladros Lado B	1 x M25
-----------------	---	-----------------	---------

Características estándar

Versión	Soluciones de cajas con homologación Ex, con elementos de control e indicación	Producto de referencia	KLIPPON POK 121209 EX
---------	--	------------------------	---------------------------------------

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Klippon CS POK 121209 - 4 - LrBmPrLaBmPr

- Actuating and illuminating elements
- B: Button
- L: Illuminated button
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the switch
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®