

**PAC-CTLX-2X10-V2-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los los acopladores por relé TERMSERIES. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY de 0,14mm<sup>2</sup>.
- Conectores de cable plano de 10 polos.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| Código     | <a href="#">1512030040</a>                      |
| Tipo       | PAC-CTLX-2X10-V2-4M                             |
| GTIN (EAN) | 4099986588646                                   |
| Cantidad   | 1 Pieza                                         |

## PAC-CTLX-2X10-V2-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 456 g |
|-----------|-------|

## Temperaturas

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

## Datos generales

|                       |                      |                          |                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Longitud de cable     | 4 m                  | apropiado para           | Señales digitales                    |
| Material básico       | PVC                  | Cable                    | Cable LiYY                           |
| Conector al interface | 2X HE10 10P          | Número de polos, mín.    | 10 polos                             |
| Diámetro exterior     | 5,4 ± 1 mm           | Conector al lado control | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P |
| Sección del conductor | 0.14 mm <sup>2</sup> |                          |                                      |

## Datos eléctricos

|                                       |            |                                 |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A        | Prueba de alta tensión          | 1 KV/1s             |
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A        | Tensión nominal                 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Resistencia                           | ≤ 150 mΩ/m | Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m            |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |