



## CLI C 2-4 BL/WS 6 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.315 inch
Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Anchura	7 mm	Anchura (pulgadas)	0.2756 inch
Peso neto	0.2 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Color de material según código de resistencia	6
Orientación de la impresión	horizontal
Tipo de impresión	Estándar
Procedimiento de impresión	impreso por calor
Versión	CD
Anchura	7 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	azul
Halógenos	Sí
Diámetro del aislante, max.	10
Material básico	PVC, blando, sin cadmio
Color de impresión	blanco
Caracteres impresos	Números
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega Bobina
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Número de señalizadores por combinación	1 Reel = Conductor and cable markers
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
Aviso legal	6

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	10 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4 mm	diámetro externo del conductor	4 - 10 mm
Sección de conexión del conductor	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>		

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		