

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo I, Conector hembra, AU, 10 A
Código	1546590000
Tipo	IE-FCI-PWB-AU-10A
GTIN (EAN)	4050118351842
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 45 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -10 °C...70 °C Temperatura de servicio -5 °C...40 °C

Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicosTensión nominal (AC) 240 V Material capotas Policarbonato PC
Corriente nominal 10 A**Conductores embornables**

Longitud de desaislado	9 mm	
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	mín.	1.5 mm ²
	máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular	mín.	1.5 mm ²
	máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido	mín.	1.5 mm ²
	máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	mín.	1.5 mm ²
	máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular	1.5 ... 4 mm ²	
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular	1.5 ... 4 mm ²	
Sección de conexión del conductor, rígido	1.5 ... 4 mm ²	
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	1.5 ... 2.5 mm ²	
Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular	mín.	1.5 mm ²
	máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	1.5 ... 2.5 mm ²	

Datos técnicos**Datos generales**



Tipo de protección	IP20	Tipo de conector	Alimentación de conector grande
Lado de conexión	Tipo I	Carga de fuego	875 kJ

Normas generales

Núm. de certificado (DNV)	TAA000022B
---------------------------	------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Dibujos**Dibujo acotado****Dibujo acotado**

Accesorios**Adaptador de carril para conectores hembra**

Con las herramientas para Ethernet industrial es igualmente aplicable es lema de Weidmüller: todo en un solo lugar.

Estas son sus ventajas:

- Herramientas
- Comprobadores
- Pasacables
- Conexiones del armario de distribución
- Señalizadores
- Protección contra el polvo
- Fuentes de alimentación
- Protector de sobretensión

Datos generales para pedido

Tipo	IE-DINRAIL-AD-PWB	Versión
Código	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Cantidad	1 ST	