

MK 3/8 B 1-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

Datos generales para pedido

Versión	Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm ² , 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1
Código	1548120000
Tipo	MK 3/8 B 1-6
GTIN (EAN)	4050118353846
Cantidad	25 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	16.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6339 inch
Altura	16.1 mm	Altura (pulgadas)	0.6339 inch
Anchura	74.75 mm	Anchura (pulgadas)	2.9429 inch
Peso neto	25.87 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12	Dirección de conexión	lateral
Tipo de conexión 2	Conexión brida-tornillo	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Número de conexiones	16	Sección de embornado, máx.	4 mm ²
Sección de embornado, mín.	0.33 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 22
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	0.33 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	1.5 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	0.33 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.33 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx. 2.5 mm ²	
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0.33 mm ²		Sección transversal de conductor, núcleo 4 mm ² rígido, máx.	
Sección transversal de conductor, núcleo 0.33 mm ² rígido, mín.			

Datos del material

Material básico	KrG	Materiales aislantes	KrG
Color	Ocre	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2

Datos técnicos**Datos nominales**

Sección nominal	2.5 mm ²
Tensión nominal DC	400 V
Normas	IEC 60947-7-1
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x	

Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	24 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-1	3.33 mΩ

Dimensiones

Medida de fijación	18.5 mm
--------------------	---------

Generalidades

Número de polos	8
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 22
Carril de montaje	Placa de montaje

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
Normas	IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Versión a prueba de explosivos	No
--------------------------------	----

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	No
Número de pisos	1

Número de potenciales	1
Carril de montaje	Placa de montaje

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECLASS 15.0	27-14-11-06

ETIM 9.0	EC001284
ECLASS 14.0	27-14-11-06