


**CAN SUB-D SK TERM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versión    | SUB-D                      |
| Código     | <a href="#">1550580000</a> |
| Tipo       | CAN SUB-D SK TERM          |
| GTIN (EAN) | 4050118357127              |
| Cantidad   | 1 Pieza                    |

## CAN SUB-D SK TERM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 17 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0.6693 inch |
| Altura      | 54 mm  | Altura (pulgadas)      | 2.126 inch  |
| Anchura     | 46 mm  | Anchura (pulgadas)     | 1.811 inch  |
| Peso neto   | 83.6 g |                        |             |

## Temperaturas

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Humedad | Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación |
|---------|--------------------------------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención               |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6aI                                 |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                      |
| SCIP                                        | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625 |

## Datos técnicos para el conector Sub-D

|                           |                                      |                                    |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Par de apriete            | 0.3 Nm                               | Material capotas                   | Zn-Al                   |
| Humedad                   | Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación | Tipo de protección                 | IP30                    |
| Ciclos de enchufado       | ≥ 200                                | Velocidad de datos                 | 1 Mbps                  |
| Angulo de salida          | 90°                                  | Resistencia terminadora disponible | Sí                      |
| Interfaz BUS              | Sub-D 9 polos, Hembra                | Enclavamiento                      | UNC 4-40                |
| Rango de temperatura caja | -20...+70 °C                         | BUS, interfaz de cable             | Conexión brida-tornillo |
| Interfaz de programación  | No                                   |                                    |                         |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001132    | ETIM 9.0    | EC001132    |
| ETIM 10.0   | EC001132    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 |             |             |