

**CLI M 2-4 GE/SW 8 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los usuarios pueden sujetar los señalizadores CLI M con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción CLI MH. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables. Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm<sup>2</sup>
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">1568301526</a>                                                             |
| Tipo       | CLI M 2-4 GE/SW 8 CD                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190090869                                                                          |
| Cantidad   | 500 Pieza                                                                              |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 3 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0.1181 inch |
| Altura      | 4 mm    | Altura (pulgadas)      | 0.1575 inch |
| Anchura     | 11.3 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.4449 inch |
| Peso neto   | 0.15 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Color de material según código de resistencia  | 4                                    |
| Orientación de la impresión                    | horizontal                           |
| Tipo de impresión                              | Estándar                             |
| Procedimiento de impresión                     | impreso por calor                    |
| Versión                                        | CD                                   |
| Anchura                                        | 11.3 mm                              |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0                                  |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 80 °C                                |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -30 °C                               |
| Color                                          | amarillo                             |
| Halógenos                                      | Sí                                   |
| Material básico                                | PVC, blando, sin cadmio              |
| Color de impresión                             | negro                                |
| Caracteres impresos                            | Números                              |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entregaBobina               |
| Industrias recomendadas                        | Procesos, Maquinaria                 |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| Gama de temperaturas de servicio               | -30...80 °C                          |
| Aviso legal                                    | 8                                    |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |              |                                         |             |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| Halógenos                               | Sí           | Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm²     |
| Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm²       | Diámetro externo del conductor, max.    | 317 mm      |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 10 mm        | diámetro externo del conductor          | 10 - 317 mm |
| Sección de conexión del conductor       | 16 - 500 mm² |                                         |             |

## Clasificaciones

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC001530 | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

## Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-28-11-02

**Dibujos**



Similar a la ilustración

## Accesorios

## Soportes



Los usuarios pueden sujetar los señalizadores CLI M con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción CLI MH. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables. Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm<sup>2</sup>
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI MH 110 HSTR            | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">0189400000</a> | CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, negro |
| GTIN (EAN) | 4008190144784              |                                                          |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                          |

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI MH 70 HSTR             | Versión                                                 |
| Código     | <a href="#">0524400000</a> | CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, negro |
| GTIN (EAN) | 4008190075057              |                                                         |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                         |