

## KLBUE 4-13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

### Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	<a href="#">1592810000</a>
Tipo	KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190182250
Cantidad	10 Pieza

## KLBUE 4-13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	31.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2402 inch
Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0.8661 inch
Anchura	20.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8071 inch
Peso neto	15.5 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-60 °C	Temperatura permanente de trabajo, máx.	130 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.097 kg CO2 eq.	

### Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	22 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	13.5 mm
Diámetros de cable, mín.	4 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	13.5 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	4 mm <sup>2</sup>		

### Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

### Datos nominales

Sección nominal	10 mm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

### Dimensiones

Paso en mm (P)	20.00 mm
----------------	----------

### Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Carril de montaje	Barra colectora
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

## Datos técnicos

### Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Barra colectora		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBU 4-13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Conexiones de barras colectoras




Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

### Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión	
Código	<a href="#">0348900000</a>	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,	
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre	
Cantidad	25 M		

### Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Tipo	WSH 1	Versión	
Código	<a href="#">1068700000</a>	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 5	Versión	
Código	<a href="#">1080100000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 6	Versión	
Código	<a href="#">1080200000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
Cantidad	10 ST		
Tipo	WSH 3/H/N	Versión	
Código	<a href="#">1715970000</a>	Accesorios, Soporte de guía, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
Cantidad	10 ST		