

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
Código	<u>1654070000</u>
Tipo	HDC 10B TSBU 1PG16G
GTIN (EAN)	4008190406899
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	 and the same of th
	s: (=)
	LIIC DNV

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad	73 mm	Profundidad (pulgadas)	2.874 inch
Altura	52 mm	Altura (pulgadas)	2.0472 inch
Anchura	58.5 mm	Anchura (pulgadas)	2.3031 inch
Peso neto	125.84 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C 125 °C	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Resistencia química	Sustancia	Acetona
·	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite de perforación
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Diésel
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Alcohol etílico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite de transmisión
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Aceite hidráulico
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Refrigerante
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Bencina de petróleo
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Transpiración
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasolina Premium
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Agua
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	UV
	Resistencia química	Inestable
	Sustancia	Ozono

Versión del catálogo / Dibujos

Inestable

Resistencia química



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

		<u>'</u>
Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
IP65, en estado conectado	Carcasas EMC	No
Acero inoxidable		
con tuerca	Anchura canota C	43 mm
73 mm	Altura capota B	52 mm
PG 16	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte superior
e 0	Número de entradas de cable en la pa	<u>'</u>
Entrada de cable, lateral, Caja de conector	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en l parte inferior
Estándar	Tamaño de instalación	4
con tuerca	Tipo	Conector macho
Enclavamiento lateral	Tuercas (internas)	PG 16
RAL 7035	BG	4
No		
		EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
	=01.400.00	07.44.00.00
EC000437 27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02 27-44-02-02
	aluminio IP65, en estado conectado Acero inoxidable con tuerca 73 mm PG 16 e0 Entrada de cable, lateral, Caja de conector Estándar con tuerca Enclavamiento lateral RAL 7035 No EC000437	aluminio IP65, en estado conectado Acero inoxidable con tuerca 73 mm Anchura capota C Altura capota B Parte superior/Parte inferior/Tapa Número de entradas de cable en la palateral Versión, sistema de cierre Estándar con tuerca Estándar con tuerca Enclavamiento lateral RAL 7035 No EC000437 ETIM 7.0

ECLASS 14.0

27-44-02-02

27-44-02-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Date 9	Patto gonoralos para podias		
Tipo	HDC 10B DMDQ 2QB	Versión	
Código	1665240000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, en	
GTIN (EAN)	4008190421946	estado conectado, Tapa para la parte superior, Enclavamiento lateral	
Cantidad	1 ST	en la parte inferior, Estándar	

Versión del catálogo / Dibujos 5