

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, latón, niquelado
Código	1656420000
Tipo	KV 21-M
GTIN (EAN)	4008190409432
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	11.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	19.36 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	19 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	10 mm
Junta tórica	NBR	Tipo de protección con GWDR	IP65
Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Paso de rosca	1.59 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	28 mm	Calibre de llave 2	28 mm
calibre de llave	28 mm	Tipo de protección	IP65
Prensaestopas	PG, PG 21	Material básico	laton, niquelado
Aplicación del cierre	NBR	Junta	NBR
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1	10 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2	13 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3	16 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 4	19 mm
Tuerca (externa)	PG 21	Longitud de rosca	8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		