# Hoja técnica

## HDC-CM-10SCM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Universal y flexible gracias a los módulos del sistema ConCept. Dependiendo de la aplicación a la que vayan destinados, el usuario puede elegir dentro de una amplia variedad de módulos aquel que más se ajuste a sus necesidades. Los módulos se distinguen por sus características electrónicas y por la técnica de conexión de conductores. Los módulos, en constante incremento, constituyen el punto de partida de múltiples posibilidades de combinación.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept |
| Código | 1682120000 |
| Tipo | HDC-CM-10SCM |
| GTIN (EAN) | 4008190473853 |
| Cantidad | 10 Pieza |

# Hoja técnica

## HDC-CM-10SCM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| Homologaciones |  |
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longitud | 34 mm | Longitud (pulgadas) | 1.3386 inch |
| Peso neto | 7.11 g | | |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Módulos neumáticos ConCept

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Color | negro |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de polos | 10 | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Resistencia de paso | 5,00 mΩ | Color | negro |
| Resistencia del aislamiento | 1010 Ω | Tipo | Macho |
| Categoría de sobretensión | III | Grado de polución | 3 |
| Serie | Módulo ConCept | Tensión nominal (DIN EN 61984) | 250 V |
| Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984) | 4 kV | Corriente nominal (DIN EN 61984) | 10 A |
| Sin halógenos | false | Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2 | Sí |

### Dimensiones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longitud, base | 34 mm | Altura conector | 11.4 mm |

### Datos de conexión PE

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión PE | Conexión crimpada |

### Versión

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 | Resistencia de paso | 5,00 mΩ |
| Sección de conexión del conductor, max. | 2.5 mm² | Sección de conexión del conductor, min. | 0.14 mm² |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

# Hoja técnica

## HDC-CM-10SCM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

## Contactos crimpados HD



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

## Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG | Versión |
| Código | 1601750000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190134280 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | Versión |
| Código | 1601760000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG | Versión |
| Código | 1651520000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400194 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.37, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.5AG | Versión |
| Código | 1651530000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400200 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM1.5AG | Versión |
| Código | 1651550000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400224 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM2.5AG | Versión |
| Código | 1651560000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400231 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 2.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | Versión |
| Código | 1651570000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.37, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM0.5AG | Versión |
| Código | 1651580000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM1.5AG | Versión |
| Código | 1651600000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM2.5AG | Versión |
| Código | 1651610000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 2.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU | Versión |
| Código | 1651620000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400293 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.37, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.5AU | Versión |
| Código | 1651630000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400309 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU | Versión |
| Código | 1651640000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400316 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM1.5AU | Versión |
| Código | 1651650000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400323 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-SM2.5AU | Versión |
| Código | 1651660000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400330 | Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 2.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | Versión |
| Código | 1651670000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.37, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM0.5AU | Versión |
| Código | 1651680000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | Versión |
| Código | 1651690000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM1.5AU | Versión |
| Código | 1651700000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |
| Tipo | HDC-C-HD-BM2.5AU | Versión |
| Código | 1651710000 | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 2.5, torneado, |
| Cantidad | 100 ST | aleación de cobre |