


LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, blanco
Código	1695711044
Tipo	LM WO 18/34 WS
GTIN (EAN)	4008190924652
Cantidad	10 Pieza

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	10.2 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Acrílico						
Color de material según código de resistencia	9						
Nº por hoja	88						
Tipo de impresión	sin imprimir						
Versión	autoadhesivo						
Anchura	34 mm						
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0						
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C						
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C						
Color	blanco						
Halógenos	No						
Material básico	Cinta de poliéster						
Caracteres impresos	sin						
Número de señalizadores por unidad de embalaje	880						
Número de señalizadores por unidad de embalaje	<table border="1"> <tr> <td>forma de entrega</td> <td>Hoja de etiquetas</td> </tr> <tr> <td>Número de combinaciones por unidad de embalaje</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Número de señalizadores por combinación</td> <td>88</td> </tr> </table>	forma de entrega	Hoja de etiquetas	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10	Número de señalizadores por combinación	88
forma de entrega	Hoja de etiquetas						
Número de combinaciones por unidad de embalaje	10						
Número de señalizadores por combinación	88						
Tamaño del campo para rotulación	17.8 x 13 mm						
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 88 Conductor and cable markers						
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C						

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	6 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	7 mm
Diámetro externo del conductor, min.	5 mm	Anchura de campo de texto	13 mm
Altura de campo de texto	17.8 mm	diámetro externo del conductor	5 - 7 mm
Sección de conexión del conductor	6 - 16 mm ²		

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

