

## TM-I 12 MC SDR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad. El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, bajo demanda |
| Código     | <a href="#">1718420000</a>   |
| Tipo       | TM-I 12 MC SDR   |
| GTIN (EAN) | 4008190348991  |
| Cantidad   | 64 Pieza   |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 2 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0787 inch |
| Altura      | 12 mm  | Altura (pulgadas)      | 0.4724 inch |
| Anchura     | 4 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.1575 inch |
| Peso neto   | 0.17 g |                        |             |

### Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |                  |  |
|---|---------------------------------------|------------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |                  |  |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |                  |  |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta         | 0.003 kg CO2 eq. |  |

### Datos generales

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Orientación de la impresión                    | horizontal  |           |  |
| Nº por hoja                                    | 80  |           |  |
| Tipo de impresión                              | según especificaciones del cliente  |           |  |
| Procedimiento de impresión                     | Laser MC  |           |  |
| Anchura  | 4 mm  |           |  |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-2   |           |  |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 100 °C  |           |  |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C  |           |  |
| Color  | bajo demanda  |           |  |
| Halógenos                                      | No  |           |  |
| Material básico                                | Poliamida 66  |           |  |
| Color de impresión                             | bajo demanda  |           |  |
| Caracteres impresos                            | Requiere archivo M-Print PRO  |           |  |
| Etiqueta de recomendación                      | Color según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO)                         |           |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega  | MultiCard |  |
| Impresora compatible                           | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Insert markers  |           |  |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...100 °C  |           |  |

### Señalizador para cables y conductores

|                                      |        |                                      |             |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| Halógenos                            | No     | Diámetro externo del conductor, max. | 22 mm       |
| Diámetro externo del conductor, min. | 1.5 mm | diámetro externo del conductor       | 1.5 - 22 mm |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |