

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, latón, niquelado
Código	1718830000
Tipo	VG 13,5-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352059
Cantidad	50 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	VG 13,5-MS68

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	25.5 mm	Altura (pulgadas)	1.0039 inch
Longitud	32 mm	Longitud (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	47.12 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	12.5 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	6.5 mm
Tipo de protección con GWDR	IP65	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-20 °C	Paso de rosca	1.41 mm
Halógenos	No	Sección de embornado, protección antitracción, máx.	14 mm
Sección embornable protección antitracción máx.	8.5 mm	Calibre de llave 1	24 mm
Calibre de llave 2	22 mm	calibre de llave	24 mm
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	PG
Material básico	laton, niquelado	Aplicación del cierre	NBR
Junta	NBR	Tuerca (externa)	PG 13,5
Longitud de rosca	6.5 mm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	4.20 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	6.25 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	6.25 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	4.20 Nm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG 13,5-MS	Versión
Código	1694100000	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, PG 13,5, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190872267	latón, niquelado
Cantidad	100 ST	

Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG 13,5-NP	Versión
Código	1719570000	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 13,5,
GTIN (EAN)	4008190352837	Neopreno
Cantidad	100 ST	

Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG 13,5-PO	Versión
Código	1719470000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 13,5,
GTIN (EAN)	4008190352721	Polietileno
Cantidad	100 ST	