


**CB 160/4,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

**Datos generales para pedido**

Versión	Abrazaderas, 4.5 x 160 mm, Poliamida 66, 220 N
Código	<a href="#">1723560000</a>
Tipo	CB 160/4,5 BK
GTIN (EAN)	4008190366261
Cantidad	100 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E317499

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0512 inch
Altura	160 mm	Altura (pulgadas)	6.2992 inch
Anchura	4.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1772 inch
Peso neto	1 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -40...85 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Material de instalación**

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	40 mm	Material básico	Poliamida 66
Resistencia a la tracción	220 N	Diámetro de mazo, máx.	38 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	49 lbf	Diámetro de mazo, mín.	2.5 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Dibujos**

---

