


### LM MT300 25.4/12.7 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

- Etiquetas adhesivas de poliéster
- Indicado para impresión láser en DIN A4
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al calor
- Para identificar aparatos de conexión y módulos de cualquier tipo
- También se puede rotular con bolígrafo o con rotulador STI

#### Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 12.7 x 25.4 mm, blanco
Código	<a href="#">1686391044</a>
Tipo	LM MT300 25.4/12.7 WS
GTIN (EAN)	4008190493974
Cantidad	10 Pieza

**LM MT300 25.4/12.7 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	12.7 mm	Altura (pulgadas)	0.5 inch
Anchura	25.4 mm	Anchura (pulgadas)	1 inch
Peso neto	11.8 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Adhesivo de acrilato						
Color de material según código de resistencia	9						
Nº por hoja	147						
Procedimiento de impresión	Impresión láser						
Versión	autoadhesivo						
Anchura	25.4 mm						
Grado inflamabilidad según UL 94	HB						
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C						
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C						
Color	blanco						
Halógenos	No						
Material básico	Poliéster, sin PVC						
Caracteres impresos	sin						
Número de señalizadores por unidad de embalaje	1470						
Número de señalizadores por unidad de embalaje	<table><tr><td>forma de entrega</td><td>Hoja de etiquetas</td></tr><tr><td>Número de combinaciones por unidad de embalaje</td><td>10</td></tr><tr><td>Número de señalizadores por combinación</td><td>147</td></tr></table>	forma de entrega	Hoja de etiquetas	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10	Número de señalizadores por combinación	147
forma de entrega	Hoja de etiquetas						
Número de combinaciones por unidad de embalaje	10						
Número de señalizadores por combinación	147						
Homologación según UL 969	Sí						
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 147 Device markers						
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C						

**Señalizadores de dispositivos**

Halógenos	No
-----------	----

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**LM MT300 25.4/12.7 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

---

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

