LM MT300 56/22 SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Similar a la ilustración

- Etiquetas adhesivas de poliéster
- Indicado para impresión láser en DIN A4
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al calor
- Para identificar aparatos de conexión y módulos de cualquier tipo
- También se puede rotular con bolígrafo o con rotulador STI

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 22 x 56 mm, plata
Código	<u>1686420001</u>
Tipo	LM MT300 56/22 SI
GTIN (EAN)	4008190494087
Cantidad	10 Pieza



LM MT300 56/22 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Home	ologac	IODAG
	nouac	IUIICO

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0.8661 inch
Anchura	56 mm	Anchura (pulgadas)	2.2047 inch

Conformidad

11.2 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato		
Nº por hoja	36		
Procedimiento de impresión	Impresión láser		
Versión	autoadhesivo		
Anchura	56 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	НВ		
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	plata		
Halógenos	No		
Material básico	Poliéster, sin PVC		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	360		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas	
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10	
	Número de señalizadores por combinación	36	
Homologación según UL 969	Sí		
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 36 Device markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40150 °C		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04

Fecha de creación 15.11.2025 05:16:07 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

LM MT300 56/22 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-28-11-04

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

LM MT300 56/22 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

