


# SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Conector macho resistente a altas temperaturas, paso de 3,50 mm.

- Dirección de inserción paralela (90°), recta 180° o en ángulo (135°) respecto a la placa de circuito impreso.
- Variantes de carcasa: cerrada lateralmente (G), con brida con tuerca (F), con brida para soldar con tuerca (LF) o con brida de apriete con terminal de soldadura (RF)
- Optimizado para el proceso SMT
- Longitud del pin de 3,2 mm universal para todos los procesos de soldadura
- Longitud del pin de 1,5 mm optimizado para soldadura por reflow
- Presentación en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape on-reel, RL)
- Posibilidad de codificar el conector macho

## Datos generales para pedido

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                              | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 10, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Código                               | <a href="#">1761042001</a>                                                                                                                                                                 |
| Tipo                                 | SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)                           | 4032248131617                                                                                                                                                                              |
| Cantidad                             | 42 Pieza                                                                                                                                                                                   |
| Valores característicos del producto | IEC: 320 V / 15 A<br>UL: 300 V / 10 A                                                                                                                                                      |
| Embalaje                             | Caja                                                                                                                                                                                       |

## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS                       | Conformidad                  |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (UR) | E60693                       |

### Dimensiones y pesos

|                          |             |                        |             |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad              | 7.5 mm      | Profundidad (pulgadas) | 0.2953 inch |
| Altura                   | 12.6 mm     | Altura (pulgadas)      | 0.4961 inch |
| Altura construcción baja | 11.1 mm     | Anchura                | 42 mm       |
| Anchura (pulgadas)       | 1.6535 inch | Peso neto              | 3.58 g      |

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                          |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso          |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta 0,038 kg CO2 eq. |

### Especificaciones del sistema

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Familia del producto                                  | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50                         |
| Tipo de conexión                                      | Conexión de tarjetas                                       |
| Montaje sobre placas c.i.                             | Conexión por soldadura THT/THR                             |
| Paso en mm (P)                                        | 3.50 mm                                                    |
| Paso en pulgadas (P)                                  | 0.138 "                                                    |
| Angulo de salida                                      | 180°                                                       |
| Número de polos                                       | 10                                                         |
| Número de terminales de soldadura por polo            | 1                                                          |
| Longitud del terminal de soldadura (l)                | 1.5 mm                                                     |
| Tolerancia de longitud del pin de soldadura           | 0 / -0.3 mm                                                |
| Dimensiones del pin de soldadura                      | d = 1,2 mm, octogonal                                      |
| Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia       | 0 / -0,03 mm                                               |
| Diámetro de la perforación (D)                        | 1.4 mm                                                     |
| Tolerancia de diámetro de la perforación + 0,1 mm (D) |                                                            |
| Diámetro exterior del pad de soldadura                | 2.3 mm                                                     |
| Diámetro del orificio de la plantilla                 | 2.1 mm                                                     |
| L1 en mm                                              | 31.50 mm                                                   |
| L1 en pulgadas                                        | 1.240 "                                                    |
| Número de series                                      | 1                                                          |
| Número de filas de polos                              | 1                                                          |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106        | insertado con los dedos / no insertado por presión de mano |
| Protección contra contacto según DIN VDE 0470         | IP 20 insertado / IP 10 no insertado                       |
| Tipo de protección                                    | IP10                                                       |
| Resistencia de paso                                   | ≤5 mΩ                                                      |
| Codificable                                           | Sí                                                         |
| Ciclos de enchufado                                   | 25                                                         |

## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Datos técnicos

|                                 |                           |                                                 |                 |                                        |  |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
| Fuerza de inserción/polo, máx.  | 6 N                       |                                                 |                 |                                        |  |
| Fuerza de extracción/polo, máx. | 6 N                       |                                                 |                 |                                        |  |
| Par de apriete                  | Tipo de par               | Tornillo de sujeción, Placa de circuito impreso |                 |                                        |  |
|                                 | Información de aplicación | Par de apriete                                  | mín.            | 0.1 Nm                                 |  |
|                                 |                           |                                                 | máx.            | 0.15 Nm                                |  |
|                                 |                           | Tornillo recomendado                            | Número de pieza | <a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a> |  |

## Datos del material

|                                                         |                           |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Material aislante                                       | LCP GF                    | Color                                            | negro                     |
| Carta de colores (similar)                              | RAL 9011                  | Grupo de materiales aislantes                    | IIIa                      |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 175                     | Moisture Level (MSL)                             | 1                         |
| Grado inflamabilidad según UL 94                        | V-0                       | Material de contacto                             | Aleación de Cu            |
| Superficie de contacto                                  | estañado                  | Estructura de capas de la conexión por soldadura | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
| Estructura de capas del contacto del conector           | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn | Temperatura de almacenamiento, min.              | -40 °C                    |
| Temperatura de almacenamiento, max.                     | 70 °C                     | Temperatura de servicio, min.                    | -50 °C                    |
| Temperatura de servicio, max.                           | 100 °C                    | Gama de temperatura, montaje, min.               | -30 °C                    |
| Gama de temperatura, montaje, max.                      | 100 °C                    |                                                  |                           |

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín. 15 A (Tu=20 °C)               |                   |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 12 A                   | Corriente nominal, número de polos mín. 13 A (Tu=40 °C)               |                   |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 10 A                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  | 320 V             |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 160 V                  | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V             |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 2.5 kV                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2.5 kV            |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2.5 kV                 | Resistencia a corrientes de corta duración                            | 3 x 1 s mit 100 A |

## Datos nominales según CSA

|                                         |                                                                                                  |                                        |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Instituto (CSA)                         | CSA                                                                                              | Núm. de certificación (CSA)            | 200039-1176845 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)     | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use group D / CSA)    | 300 V          |
| Intensidad nominal (Use Group B / CSA)  | 10 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A           |
| Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                        |                |

## Datos nominales según UL 1059

|                                            |                                                                 |                                            |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Instituto (UR)                             | UR                                                              | Núm. de certificación (UR)                 | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)    | 300 V                                                           | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)    | 300 V  |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 10 A                                                            | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A   |
| Referencia para valores de homologación    | Las especificaciones son valores máximos; para más información, |                                            |        |

## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

ver certificado de  
homologación.

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 341.00 mm |
| Anchura VPE | 134.00 mm | Altura de VPE   | 21.00 mm  |

## Indicación importante

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Diameter of solder eyelet <math>D = 1.4 + 0.1 \text{ mm}</math></li> <li>• Solder eyelet diameter <math>D = 1.5 + 0.1 \text{ mm}</math>, from 9 poles</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or ISO 7049-ST 2.2x4.5 C – see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Imagen de producto



### Dimensional drawing



## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Elementos de codificación



Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado. Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento. Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada. De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos. Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BL SL 3.5 KO OR            | Versión                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1693430000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, naranja, Número de polos: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              |                                                                                             |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                                             |
| Tipo       | BL SL 3.5 KO SW            | Versión                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1610100000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, Número de polos: 1   |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              |                                                                                             |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                                             |

## Accesorios adicionales



Ninguna tarea es demasiado pequeña para una solución óptima.

Las conexiones son solo una parte del proceso general. Los pequeños detalles son a menudo la clave para la solución perfecta en aplicaciones donde los potenciales se prueban, agrupan o incluso se aíslan.

Un sistema no es realmente un sistema si no cuenta con esos pequeños detalles que son tan útiles:

- Clavija de prueba: sirve para acceder con seguridad a los conectores de prueba.
- Conexión transversal: consigue una distribución del potencial directamente en la conexión con seguridad de contacto.
- Elementos separadores de compartimentos: dividen un gran número de conectores macho en varios canales de conectores hembra independientes
- Enclavamientos y ganchos de sujeción (opcionales): un enclavamiento/fijación resistente a las vibraciones para regletas de hembrillas y conectores macho.

Si al control durante el propio proceso y a la adecuación a las distintas aplicaciones previstas le restamos el exceso de accesorios, obtenemos un ahorro en esfuerzo y tiempo.

## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accesorios

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BL/SL 3.50 VR BK BX        | Versión                                                         |
| Código     | <a href="#">1669300000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Gancho de bloqueo, negro, |
| GTIN (EAN) | 4008190428471              | Número de polos: 0                                              |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                 |

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BL/SL 3.50 VR OR BX        | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1669310000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Gancho de bloqueo, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190428488              | Número de polos: 0                                                |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                   |

## Indicadores luminosos



Eficaz: el enlace entre el LED y el panel frontal.

Los indicadores tipo proyector permiten supervisar los estados de conmutación sin necesidad de un diseño especial: un plástico óptico dirige la luz de los LED estándar en ángulo hacia los conectores o a través de la placa frontal.

Los elementos de fibra óptica se encajan fácilmente detrás de los conectores macho acodados a 90° correspondientes (salida en dirección de 90°). Existen variantes con diferentes alturas de entrada de luz que permiten aprovechar de forma óptima la luz para LED de diferentes modelos o alturas.

Ventajas en comparación con sistemas convencionales:

- No se necesita una placa de LED adicional detrás del panel frontal
- No se necesitan LED alargados con soporte adicional
- Línea de alumbrado curvada para aprovechar mejor la potencia luminosa
- Forma redonda de la salida de luz para orificios sencillos de paneles frontales
- Conservación sin problemas de los intervalos de aire y de las líneas de fuga
- Separable para números de polos más bajos

Resultado: reducción de costes y simplificación tanto del diseño como del proceso de fabricación

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 3.5 FLA 1.5/1.75/8      | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1597630000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Indicador de alumbrado focos, |
| GTIN (EAN) | 4008190148386              | transparente, Número de polos: 1                                    |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                     |

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 3.5 FLA 1.5/8           | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1597510000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Indicador de alumbrado focos, |
| GTIN (EAN) | 4008190127541              | transparente, Número de polos: 1                                    |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                     |

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 3.5 FLA 2.3/1.75/8      | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1597640000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Indicador de alumbrado focos, |
| GTIN (EAN) | 4008190011321              | transparente, Número de polos: 1                                    |
| Cantidad   | 25 ST                      |                                                                     |

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 3.5 FLA 2.3/8           | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1597520000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Indicador de alumbrado focos, |
| GTIN (EAN) | 4008190120566              | transparente, Número de polos: 1                                    |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                     |

## SL-SMT 3.50/10/180F 1.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                     |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | SL 3.5 FLA 4.0/1.75/8      | Versión                                                             |  |
| Código     | <a href="#">1597650000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Indicador de alumbrado focos, |  |
| GTIN (EAN) | 4008190027773              | transparente, Número de polos: 1                                    |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                     |  |

## Accesorios adicionales



Ninguna tarea es demasiado pequeña para una solución óptima.

Las conexiones son solo una parte del proceso general. Los pequeños detalles son a menudo la clave para la solución perfecta en aplicaciones donde los potenciales se prueban, agrupan o incluso se aíslan.

Un sistema no es realmente un sistema si no cuenta con esos pequeños detalles que son tan útiles:

- Clavija de prueba: sirve para acceder con seguridad a los conectores de prueba.
- Conexión transversal: consigue una distribución del potencial directamente en la conexión con seguridad de contacto.
- Elementos separadores de compartimentos: dividen un gran número de conectores macho en varios canales de conectores hembra independientes
- Enclavamientos y ganchos de sujeción (opcionales): un enclavamiento/fijación resistente a las vibraciones para regletas de hembrillas y conectores macho.

Si al control durante el propio proceso y a la adecuación a las distintas aplicaciones previstas le restamos el exceso de accesorios, obtenemos un ahorro en esfuerzo y tiempo.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                       |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | PTSC KA 2.2X4.5 WN1412     | Versión                                                               |  |
| Código     | <a href="#">1610740000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Tornillo de sujeción, Número de |  |
| GTIN (EAN) | 4008190039523              | polos: 1                                                              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                       |  |