

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Similar a la ilustración

### Plaquitas WSM

- Completamente inoxidables y a prueba de ácidos
- Los caracteres grabados siguen siendo perfectamente legibles incluso después del lacado
- Disponible también con impresión especial grabada sobre soporte
- Contenido de la carcasa de servicio WSM, por cada 40 unidades 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, tierra, sin imprimir. 200 abrazaderas de acero de 200 mm. Soporte de acero inoxidable, 30 unidades de 48 mm y 60 mm, 20 unidades de 84 mm y 10 unidades de 108 mm y 288 mm

### Datos generales para pedido

| Versión    | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 5.5 x 9.9 mm, plata |
|------------|---|
| Código     | <u>1712500001</u>   |
| Tipo       | WSM 10 1  |
| GTIN (EAN) | 4008190947194   |
| Cantidad   | 200 Pieza   |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

| Hom | വറ | aacı | ones |
|-----|----|------|------|
|     |    |      |      |

ROHS

| Dimensiones y pesos |        |                        |             |
|---------------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad         | 0.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0118 inch |
| Altura              | 5.5 mm | Altura (pulgadas)      | 0.2165 inch |
| Anchura             | 9.9 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.3898 inch |
| Peso neto           | 0.13 g |                        |             |

Conformidad

#### **Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio 500 °C

## Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva<br>RoHS | Conforme sin exención                 |
|--|---------------------------------------|
| REACH SVHC                                     | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## **Datos generales**

| Color de material según código de resistencia  | 0   |            |
|--|---|------------|
| Orientación de la impresión                    | horizontal                                    |            |
| Tipo de impresión                              | Estándar                                      |            |
| Anchura  | 9.9 mm  |            |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 500 °C  |            |
| Color  | plata   |            |
| Halógenos                                      | No  |            |
| Material básico                                | Acero inoxidable 1.4404                       |            |
| Caracteres impresos                            | Números                                       |            |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                              | Componente |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Component part = Conductor and cable marker | s          |
| Gama de temperaturas de servicio               | 500 °C  |            |
| Aviso legal                                    | 1   |            |

## Señalizador para cables y conductores

| Halógenos                    | No                 | Sección de conexión del conductor, | 500 mm <sup>2</sup>      |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                              |                    | max.                               |                          |
| Sección de conexión del cond | uctor, min. 16 mm² | Sección de conexión del conductor  | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

### Clasificaciones

| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

Fecha de creación 04.11.2025 06:03:21 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

#### Acero inoxidable



La serie de acero inoxidable de Weidmüller dispone de una amplia variedad de abrazaderas de acero para exigencias extremas, como por ejemplo, temperaturas elevadas o ataques químicos severos.

- Acero inoxidable AISI 316,
- ideal para uso al aire libre,
- resistentes a la radiación y a la corrosión,
- no magnético,
- sin dentando, por lo que no daña el aislamiento.

### Datos generales para pedido

| -          | 227 4 2 4222      | v   |
|------------|-------------------|---|
| Tipo       | SCT 4.6/838       | Versión   |
| Código     | <u>1699940000</u> | Abrazaderas, 4.6 x 838 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
| Tipo       | SCT 4.6/679       | Versión   |
| Código     | <u>1699930000</u> | Abrazaderas, 4.6 x 679 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
| Tipo       | SCT 4.6/520       | Versión   |
| Código     | 1699920000        | Abrazaderas, 4.6 x 520 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
| Tipo       | SCT 4.6/360 C     | Versión   |
| Código     | <u>1699910000</u> | Abrazaderas, 4.6 x 360 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
| Tipo       | SCT 4.6/266 C     | Versión   |
| Código     | 1699900000        | Abrazaderas, 4.6 x 266 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
| Tipo       | SCT 4.6/201 C     | Versión   |
| Código     | 1699810000        | Abrazaderas, 4.6 x 201 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
| Tipo       | SCT 4.6/127 C     | Versión   |
| Código     | 1699800000        | Abrazaderas, 4.6 x 127 mm, Acero inoxidable 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241     |   |
| Cantidad   | 100 ST            |   |
|            |                   |   |

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### Soportes



WSM es un completo sistema de señalización para cables, conductores, tubos y componentes que ofrece la posibilidad de aplicar señalizadores duraderos en entornos en los que no resistiría ningún otro tipo de señalizador. Esta gama se compone de placas de señalización, soportes y abrazaderas de acero inoxidable disponibles por separado o combinados con el juego WSM y el Service-Box.

#### Ventajas:

- Texto resistente y grabado para una legibilidad óptima
- Resistente al calor, al frío, a la corrosión, a los ácidos, a los productos químicos, al fuego, etc.
- También pueden combinarse señalizadores individuales y de varios caracteres
- Montaje rápido
- · Ideal para exteriores
- Fijación sencilla mediante abrazaderas

#### Datos generales para pedido

| Tipo       | WSMH 84MM         | Versión  |
|------------|-------------------|--|
| Código     | <u>1774520000</u> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y |
| GTIN (EAN) | 4032248149315     | conductores, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, plata                     |
| Cantidad   | 50 ST             |  |
| Tipo       | WSMH 60MM         | Versión  |
| Código     | <u>1774510000</u> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y |
| GTIN (EAN) | 4032248149308     | conductores, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, plata                     |
| Cantidad   | 50 ST             |  |
| Tipo       | WSMH 48MM         | Versión  |
| Código     | <u>1774500000</u> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y |
| GTIN (EAN) | 4032248149292     | conductores, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, plata                     |
| Cantidad   | 50 ST             |  |
| Tipo       | WSMH 288MM        | Versión  |
| Código     | <u>1774490000</u> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y |
| GTIN (EAN) | 4032248149285     | conductores, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, plata                    |
| Cantidad   | 50 ST             |  |
| Tipo       | WSMH 108MM        | Versión  |
| Código     | <u>1774530000</u> | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y |
| GTIN (EAN) | 4032248149322     | conductores, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, plata                    |
| Cantidad   | 50 ST             |  |

### Herramientas para abrazaderas de cables



Versión del catálogo / Dibujos 4

# Hoja técnica

## **WSM 10 1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

## Datos generales para pedido

| Tipo           | WSM TOOL AUTOMATIK             | Versión  |
|----------------|--------------------------------|--|
| Código         | <u>1774470000</u>              | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y         |
| GTIN (EAN)     | 4032248149261                  | conductores, 180 x 275 mm, plata                                       |
| Cantidad       | 1 ST                           |  |
|                |                                |  |
| Tipo           | WSM TOOL MANUELL               | Versión  |
| Tipo<br>Código | WSM TOOL MANUELL<br>1774480000 | Versión Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y |
| •              |                                |  |