



Similar a la ilustración



Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, amarillo
Código	1768430000
Tipo	LM WO 37/25 GE
GTIN (EAN)	4032248110070
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	37 mm	Altura (pulgadas)	1.4567 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Peso neto	8.98 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Acrílico	
Color de material según código de resistencia	4	
Nº por hoja	55	
Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	25 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	No	
Material básico	Cinta de poliéster	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	550	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10
	Número de señalizadores por combinación	55
Tamaño del campo para rotulación	37 x 8 mm	
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 55 Conductor and cable markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	2.5 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	4.8 mm
Diámetro externo del conductor, min.	3.4 mm	Anchura de campo de texto	35.5 mm
Altura de campo de texto	8 mm	diámetro externo del conductor	3.4 - 4.8 mm
Sección de conexión del conductor	2.5 - 6 mm ²		

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos

