



Similar a la ilustración

WSM es un completo sistema de señalización para cables, conductores, tubos y componentes que ofrece la posibilidad de aplicar señalizadores duraderos en entornos en los que no resistiría ningún otro tipo de señalizador. Esta gama se compone de placas de señalización, soportes y abrazaderas de acero inoxidable disponibles por separado o combinados con el juego WSM y el Service-Box.

Ventajas:

- Texto resistente y grabado para una legibilidad óptima
- Resistente al calor, al frío, a la corrosión, a los ácidos, a los productos químicos, al fuego, etc.
- También pueden combinarse señalizadores individuales y de varios caracteres
- Montaje rápido
- Ideal para exteriores
- Fijación sencilla mediante abrazaderas

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, plata
Código	1774520000
Tipo	WSMH 84MM
GTIN (EAN)	4032248149315
Cantidad	50 Pieza

WSMH 84MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0118 inch
Altura	84 mm	Altura (pulgadas)	3.3071 inch
Anchura	11 mm	Anchura (pulgadas)	0.4331 inch
Peso neto	2.73 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio 250 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir		
Anchura	11 mm		
Gama de temperaturas de servicio, max.	250 °C		
Color	plata		
Material básico	Acero inoxidable 1.4404		
Caracteres impresos	sin		
Número de caracteres	12		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Componente	
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	250 °C		
Unidades por rollo	50		

Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor, max.	500 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²
Diámetro externo del conductor, max.	79 mm	Diámetro externo del conductor, min.	14 mm
diámetro externo del conductor	14 - 79 mm	Sección de conexión del conductor	16 - 500 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		