

**SAI-08D-VPFC-5A-M12L-PNP-20U15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Los distribuidores M12 se ofrecen en todas las versiones posibles. Los espacios de conexión M12 4,6 o 8 son de 4 o 5 polos. La salida colectora está diseñada, de forma opcional, como variante con cable fijo, o como variante con capota para autoconexión o con M23. Además, existen otras versiones especiales. Así hay distribuidores 1 a 1 para la libre elección de conexiones o también distribuidores que están permitidos para la zona Ex 1.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Versión de cable fijo, M12, 30 V, Con codificación A, LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 20 m |
| Código     | <a href="#">1784500000</a>                                                                                 |
| Tipo       | SAI-08D-VPFC-5A-M12L-PNP-20U15                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248190690                                                                                              |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                                                                    |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E141197

## Dimensiones y pesos

|           |           |                   |             |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Altura    | 25 mm     | Altura (pulgadas) | 0.9842 inch |
| Peso neto | 2889.04 g |                   |             |

## Temperaturas

Temperatura de servicio -20 - 80°C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos de conexión

|                      |        |                          |                       |
|----------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| Longitud a desaislar | 100 mm | Pérdida del distribuidor | Versión de cable fijo |
|----------------------|--------|--------------------------|-----------------------|

## Datos del material

|                        |                 |                                |                    |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| Material capotas       | Pocan           | Material del distribuidor      | Plástico           |
| Color de carcasa       | Gris, RAL 7032  | Material de sellado de capotas | Viton              |
| Rosca                  | CuZn, niquelado | Material de contacto           | CuZn               |
| Superficie de contacto | bañado en oro   | Material soporte del contacto  | PBT (V-0 según UL) |

## Datos eléctricos

|                                |      |                                                     |       |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------|
| Tensión nominal, mín.          | 10 V | Tensión nominal, máx.                               | 30 V  |
| Tensión de prueba              | 1 kV | Intensidad de corriente máxima admisible por ranura | 4 A   |
| Corriente total                | 9 A  | Corriente por señal                                 | 2 A   |
| Separación potencial existente | No   | Resistencia del aislamiento                         | 109 Ω |

## Datos técnicos de cable

|                              |                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Número de polos              | 5                                                                                                                                                                                                              | Color de revestimiento                   | Negro oscuro                                       |
| Diámetro exterior            | 12.3 mm                                                                                                                                                                                                        | Radio de flexión mín., con movimiento    | 10 x diámetro del cable                            |
| Radio de flexión mín., fijo  | 5 x diámetro del cable                                                                                                                                                                                         | Sección del conductor (impresión/online) | 16 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Código de color              | azul, marrón, Verde/<br>amarillo, amarillo, gris,<br>verde, blanco, rosa, rojo,<br>negro, violeta, gris/rosa,<br>rojo/azul, Blanco/verde,<br>marrón/verde, blanco/<br>amarillo, Yellow / brown,<br>gris/marrón | Longitud de cable                        | 20 m                                               |
| Apto para cadena de arrastre | Sí                                                                                                                                                                                                             | Cable reforzado                          | 16 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 3 x 1 mm <sup>2</sup>   |

## SAI-08D-VPFC-5A-M12L-PNP-20U15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Datos técnicos generales

|                                       |       |                                       |                    |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|
| Tipo de protección                    | IP68  | Codificación de conector              | Con codificación A |
| Número de polos                       | 5     | Número de contactos hembra            | 8                  |
| Rosca de conexión                     | M12   | Grado de polución                     | 3                  |
| Comportamiento de inflamabilidad      | V-0   | Ciclos de enchufado                   | ≤ 50               |
| LED                                   | Sí    | Sensor LED                            | Sí                 |
| Color LED para indicar funcionamiento | Verde | Color LED para función entrada/salida | Amarillo           |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002585    | ETIM 9.0    | EC002585    |
| ETIM 10.0   | EC002585    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |             |             |


## SAI-08D-VPFC-5A-M12L-PNP-20U15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado



### Esquema de conexiones



## SAI-08D-VPFC-5A-M12L-PNP-20U15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Accesorios

## M12



Las tapas protectoras protegen espacios de conexión no ocupados frente a las influencias externas.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Tipo       | SAI-SK-M12                 | Versión                               |  |
| Código     | <a href="#">9456050000</a> | Grupos protegidos, Capuchón protector |  |
| GTIN (EAN) | 4008190304058              |                                       |  |
| Cantidad   | 30 ST                      |                                       |  |

## Herramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete



La herramienta ideal para cualquier aplicación Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                            |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | SCREWTY SET -DM            | Versión                                                    |  |
| Código     | <a href="#">1920000000</a> | Herramienta prensaestopas para líneas y conectores M8, M12 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248436859              |                                                            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                            |  |

**Accesorios****Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ESG 9/20 MC NE WS          | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1609940000</a> | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, |
| GTIN (EAN) | 4008190203528              | enchufable                                                        |
| Cantidad   | 200 ST                     |                                                                   |