



Similar a la ilustración



Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

**Datos generales para pedido**

Versión	LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 5.9 - 12.3 mm, 25.4 x 57 mm, blanco
Código	<a href="#">1768380000</a>
Tipo	LM WO 25.4/57 WS
GTIN (EAN)	4032248110025
Cantidad	10 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	25.4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	57 mm	Anchura (pulgadas)	2.2441 inch
Peso neto	10 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Acrílico	
Color de material según código de resistencia	9	
Nº por hoja	35	
Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	57 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Material básico	Cinta de poliéster	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	350	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10
	Número de señalizadores por combinación	35
Tamaño del campo para rotulación	25.4 x 18 mm	
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 35 Conductor and cable markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	120 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	25 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	12.3 mm
Diámetro externo del conductor, min.	5.9 mm	Anchura de campo de texto	25.4 mm
Altura de campo de texto	18.5 mm	diámetro externo del conductor	5.9 - 12.3 mm
Sección de conexión del conductor	25 - 120 mm <sup>2</sup>		

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**

