



Similar a la ilustración

Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, amarillo
Código	1768430000
Tipo	LM WO 37/25 GE
GTIN (EAN)	4032248110070
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	37 mm	Altura (pulgadas)	1.4567 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Peso neto	8.98 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Acrilato		
Color de material según código de resistencia	4		
Nº por hoja	55		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Versión	autoadhesivo		
Anchura	25 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	amarillo		
Halógenos	No		
Material básico	Cinta de poliéster		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	550		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas	
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	10	
	Número de señalizadores por combinación	55	
Tamaño del campo para rotulación	37 x 8 mm		
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = 55 Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	2.5 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	4.8 mm
Diámetro externo del conductor, min.	3.4 mm	Anchura de campo de texto	35.5 mm
Altura de campo de texto	8 mm	diámetro externo del conductor	3.4 - 4.8 mm
Sección de conexión del conductor	2.5 - 6 mm ²		

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos

