

**VG M50 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Datos generales para pedido**

Versión	VG MS (presaestopas de latón estándar), Presaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), latón, niquelado
Código	<a href="#">1772260000</a>
Tipo	VG M50 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129911
Cantidad	5 Pieza

**VG M50 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Altura	48 mm	Altura (pulgadas)	1.8898 inch
Longitud	57 mm	Longitud (pulgadas)	2.2441 inch
Peso neto	280.2 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**Datos generales**

Diámetro del cable exterior, máx.	32 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	22 mm
Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Par de apriete	18 Nm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	50 mm	Calibre de llave 2	55 mm
calibre de llave	50 mm	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Prensaestopas	M 50	Material básico	latón, niquelado
Aplicación del cierre	NBR	Junta	NBR
Tuerca (externa)	M 50	Longitud de rosca	9 mm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	43.00 Nm	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Par de apriete pieza de conexión, máx.	18.50 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	17.50 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	41.00 Nm	Borne	Poliamida

**Números de certificación de prensaestopas**

Núm. de certificación de prensaestopas E-14047  
(GERMLLOYD)

Núm. de certificación de prensaestopas E-199260  
(cULus)

Núm. de certificación de prensaestopas E-199260  
(UL)

Condiciones de aprobación DNV, UL, cULus

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## Accesorios

### Tuerca de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M50 MS	Versión
Código	<a href="#">1737040000</a>	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 50, 5 mm, latón,
GTIN (EAN)	4008190956516	niquelado
Cantidad	25 ST	

### Tuerca de bloqueo de latón, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M50 MS SC	Versión
Código	<a href="#">0930640006</a>	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 50, 5 mm, Latón
GTIN (EAN)	4032248976102	
Cantidad	5 ST	

### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M50-NP	Versión
Código	<a href="#">1736280000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 50,
GTIN (EAN)	4008190956073	Neopreno
Cantidad	20 ST	

## Accesorios

### Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M50-PO	Versión
Código	<a href="#">1777980000</a>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 50,
GTIN (EAN)	4032248158249	Polietileno
Cantidad	50 ST	

### Junta de fibra vulcanizada: KSWF



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	KSWF M50	Versión
Código	<a href="#">1076720000</a>	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 50,
GTIN (EAN)	4032248838646	Fibra vulcanizada
Cantidad	25 ST	

### Junta hermética de nylon: KSWN



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	KSWN M50	Versión
Código	<a href="#">0900660000</a>	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850105	
Cantidad	25 ST	