Hoja técnica

HDC CM BUS 2BS T PBDP N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El módulo Profibus-DP con función de conector en T posibilita un funcionamiento sin interrupción del bus de campo durante el servicio de asistencia o cuando se requiere sustituir el aparato de campo. Ya no es necesario apagar el sistema de bus de campo, ya que el aparato de campo se puede conectar o desenchufar en funcionamiento mediante el conector "plug and play" en la zona de bus de campo

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1806050000
Tipo	HDC CM BUS 2BS T PBDP N
GTIN (EAN)	4032248275151
Cantidad	5 Pieza

Hoja técnica

HDC CM BUS 2BS T PBDP N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	47.4 mm	Altura (pulgadas)	1.8661 inch
Anchura	11.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.4488 inch
Longitud	34 mm	Longitud (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	22.18 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-20 °C ... 85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Módulos neumáticos ConCept

Color	beige

Datos generales

Número de polos	2	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Color	beige	Materiales aislantes	Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)
Tipo	Hembra	Material básico	Policarbonato
Serie	Módulo ConCept	Tensión nominal (DIN EN 61984)	32 V
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	0.8 kV	Corriente nominal (DIN EN 61984)	1 A
Sin halógenos	false	Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí

Dimensiones

Anchura	11.4 mm	Longitud, base	34 mm
Altura conector hembra	47.4 mm		

Datos de conexión PE

Par de apriete, máx. PE en un lado	0.6 Nm	Par de apriete mín. PE en un lado	0.5 Nm

Hoja técnica

HDC CM BUS 2BS T PBDP N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Versión

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16	Longitud de desaislado, conexión nominal	5 mm
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material básico	Policarbonato

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		