

VP M63-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, cerrado, M 63, 10 mm, laton, niquelado
Código	<u>1777790000</u>
Tipo	VP M63-MS65
GTIN (EAN)	4032248158065
Cantidad	10 Pieza

VP M63-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	16 mm	Altura (pulgadas)	0.6299 inch
Longitud	16 mm	Longitud (pulgadas)	0.6299 inch
Diámetro	67 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	9 mm	Peso neto	99.97 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Datos generales

Diámetro de la cabeza	67.00 mm	Junta tórica	NBR
Silicona	No	Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min40 °C		Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min)
Prensaestopas	Métrico	Material básico	laton, niquelado
Diámetro del anillo obturador	63.00 mm	Junta	NBR
Tuerca (externa)	M 63	Longitud de rosca	10 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

VP M63-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

