



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcchas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha reaizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |
| Código | 1809620000 |
| Tipo | HDC 16B TSBU 1M40G |
| GTIN (EAN) | 4032248284979 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E92202 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 93.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 3.6732 inch |
| Altura | 61 mm | Altura (pulgadas) | 2.4016 inch |
| Anchura | 59 mm | Anchura (pulgadas) | 2.3228 inch |
| Longitud | 93.3 mm | Longitud (pulgadas) | 3.6732 inch |
| Peso neto | 209 g | | |

Temperaturas

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|---------------------|--|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
| Resistencia química | Sustancia Acetona |
| | Resistencia química Con resistencia limitada |
| | Sustancia Aceite de perforación |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Diésel |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Alcohol etílico |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Aceite de transmisión |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Aceite hidráulico |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Refrigerante |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Bencina de petróleo |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Transpiración |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia Gasolina Premium |
| | Resistencia química Con resistencia limitada |
| | Sustancia Agua |
| | Resistencia química Resistente |
| | Sustancia UV |
| | Resistencia química Inestable |
| | Sustancia Ozono |
| | Resistencia química Inestable |

HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos generales**

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Material capotas | Fundición inyectada de aluminio | Superficie | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección | IP65, en estado conectado | Carcasas EMC | No |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable | | |

Dimensiones

| | | | |
|------------------|------------|------------------|-------|
| Entrada de cable | con tuerca | Anchura capota C | 43 mm |
| Longitud, caja | 93.3 mm | Altura capota B | 61 mm |

Versión

| | | | |
|---|--|--|---|
| Dimensiones de las entradas de cable | M 40 | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte superior |
| Tapa | sin tapa | Número de entradas de cable en la parte superior | 0 |
| Número de entradas de cable en la parte lateral | | Versión, cajas | Entrada de cable, lateral, Caja de conector |
| Versión, sistema de cierre | Enclavamiento lateral en la parte inferior | Diseño | Estándar |
| Tamaño de instalación | 6 | Entrada de cable | con tuerca |
| Tipo | Conector macho | Tipo de enclavamiento | Enclavamiento lateral |
| Junta | sin estanqueidad | Tuercas (internas) | M 40 |
| Color (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Indicado para ModuPlug® | No | | |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 16B TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcchas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 16B DMDQ 2QB | Versión |
| Código | 1665270000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP65, en |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | estado conectado, Tapa para la parte superior, Enclavamiento lateral |
| Cantidad | 1 ST | en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none |