


## Imagen de producto



Los conectores macho para nuestro sistema de WeiCoS están disponibles para todos los sistemas de conexión diferentes. La gama de productos incluye conectores pre-montados de 1 a 10 polos y la posibilidad de un montaje individual. Esto garantiza la máxima flexibilidad para cada aplicación. Los accesorios personalizados aumentan la seguridad y la protección contra las influencias ambientales.

## Datos generales para pedido

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Versión    | Serie Z, Conector, Beige oscuro, Montaje directo |
| Código     | <a href="#">1815530000</a>                       |
| Tipo       | ZP 2.5/1AN/7                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248342594                                    |
| Cantidad   | 25 Pieza                                         |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 41 mm   | Profundidad (pulgadas) | 1.6142 inch |
| Altura      | 16 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.6299 inch |
| Anchura     | 35.7 mm | Anchura (pulgadas)     | 1.4055 inch |
| Peso neto   | 22.2 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                    | -50 °C...75 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, mín. | -50 °C         | Temperatura permanente de trabajo, max. | 120 °C         |

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Conductor embornable (conexión nominal)

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Calibre según 60 947-1                                                     | A2                   |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.                                | AWG 12               |
| Dirección de conexión                                                      | arriba               |
| Longitud de desaislado                                                     | 10 mm                |
| Tipo de conexión                                                           | Conexión enchufable  |
| Número de conexiones                                                       | 7                    |
| Sección de embornado, máx.                                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de embornado, mín.                                                 | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Dimens. caña destornillador                                                | 0,6 x 3,5 mm         |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín.                                | AWG 12               |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, flexible, máx.                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín.                          | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Sección del conductor, semirrígido, mín.                                   | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 4 mm <sup>2</sup>    |

## Datos técnicos

Sección transversal de conductor, núcleo 0.13 mm<sup>2</sup>

rígido, mín.

Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4

|                                   |         |                      |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| Sección de conexión del conductor | nominal | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conexión del conductor | nominal | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1

## Datos del material

|                                  |       |       |              |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material básico                  | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |              |

## Datos nominales

|                                                      |                     |                                                           |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Sección nominal                                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal                                           | 500 V               |
| Tensión nominal para bornes contiguos                | 500 V               | Tensión máx. de soporte de embornado y sistema enchufable | 690 V               |
| Tensión nominal DC                                   | 500 V               | Corriente nominal                                         | 24 A                |
| Corriente en conductor máximo                        | 24 A                | Normas                                                    | Según IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-1              | 1.33 mΩ             | Sobretensión de choque nominal                            | 6 kV                |
| Sobretensión de choque nominal para bornes contiguos | 6 kV                | Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x          | 0.77 W              |
| Grado de polución                                    | 3                   |                                                           |                     |

## Datos nominales según CSA

|                                      |                |                                      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Tensión Gr C (cCSAus)                | 300 V          | Corriente Gr D (cCSAus)              | 5 A    |
| Sección mín. del conductor (cCSAusX) | 26 AWG         | Corriente Gr C (cCSAus)              | 20 A   |
| Núm. de certificación (cCSAus)       | 154685-1460993 | Sección máx. del conductor (cCSAusX) | 12 AWG |
| Tensión Gr D (cCSAus)                | 600 V          |                                      |        |

## Datos nominales según UL

|                                                        |        |                                                      |        |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 12 AWG | Tensión Gr D (cURus)                                 | 600 V  |
| Núm. de certificación (cURus)                          | E60693 | Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) | 26 AWG |
| Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 26 AWG | Tensión Gr C (cURus)                                 | 300 V  |
| Corriente Gr C (cURus)                                 | 20 A   | Corriente Gr D (cURus)                               | 5 A    |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)   | 12 AWG |                                                      |        |

## Generalidades

|                       |                     |                                             |        |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------|
| Número de polos       | 7                   | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
| Indicación de montaje | Montaje directo     | Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 12 |
| Normas                | Según IEC 60947-7-1 |                                             |        |

### Datos técnicos

#### Otros datos técnicos

|                 |           |                       |                 |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Lados abiertos  | cerrado   | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Tipo de montaje | insertado |                       |                 |

#### Valores característicos del sistema

|                                        |                            |                           |    |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----|
| Versión                                | Conector, Conexión directa | Tapa final obligatoria    | No |
| Número de potenciales                  | 7                          | Número de pisos           | 1  |
| Número de puntos de embornado por piso | 1                          | Pisos internos puenteados | No |
| Conexión PE                            | No                         |                           |    |

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## ZP 2.5/1AN/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Adaptador de prueba y tomas de prueba



Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo       | ZTA ZT2.5                  | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1827080000</a> | Accesorios, Adaptador de prueba, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276              |                                         |
| Cantidad   | 25 ST                      |                                         |
| Tipo       | ZTA ZT2.5/ZA               | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1847600000</a> | Accesorios, Adaptador de prueba, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679              |                                         |
| Cantidad   | 25 ST                      |                                         |

## Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo       | SDS 0.6X3.5X100            | Versión                        |
| Código     | <a href="#">9008330000</a> | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                                |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                |

## Accesorios

## Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE BL           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, azul                                        |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## STR tiras transparentes




## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo       | STR 7 F.SCHT 7             | Versión                                                 |
| Código     | <a href="#">0515300000</a> | Señalizador de bornes, Capuchón protector, 27 x 6.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190182175              | transparente                                            |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                         |

## Accesorios

## Sin imprimir



Los señalizadores ZS, en formato MultiCard, se han desarrollado especialmente para serie Z. Ofrecen una gran superficie de señalización. A través del mecanismo de cierre es posible acceder fácilmente a las conexiones transversales sin necesidad de desmontar los señalizadores. El rápido montaje queda garantizado mediante las etiquetas individuales en tiras. Las etiquetas individuales se separan fácilmente.


- Superficie del señalizador plegable
- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZS 10/5 MC NE WS           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1610000000</a> | ZS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 480 ST                     |                                                                   |
| Tipo       | WS 10/5 M MC NE WS         | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1792000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                   |

## Soporte del señalizador



El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | BZT 1 WS 10/5              | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1805490000</a> | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1805520000</a> | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |