


SAIL-VSA-20U-220V-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto<br>- Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), Longitud de cable: 20 m, PUR, negro |
| Código     | <a href="#">1815702000</a>                                                                                                    |
| Tipo       | SAIL-VSA-20U-220V-OB                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118375084                                                                                                                 |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                                                                                       |

## SAIL-VSA-20U-220V-OB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

## Dimensiones y pesos

Peso neto

557.04 g

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva

RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Datos técnicos del cable

|                                       |                                  |                                               |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Longitud de cable                     | 20 m                             | Color de revestimiento                        | negro                  |
| Apto para cadena de arrastre          | Sí                               | Sección del conductor                         | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
| Apantallado                           | No                               | Halógenos                                     | No                     |
| Aislamiento                           | PP                               | Aceleración                                   | 5 m/s <sup>2</sup>     |
| Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable          | Radio de flexión mín., fijo                   | 5 x diámetro del cable |
| Ciclos de flexión                     | 2 Mio                            | Velocidad                                     | 200 m/s                |
| Material de la funda                  | PUR                              | Resistencia a chispas de soldadura            | No                     |
| Código de color                       | marrón, azul, Verde/<br>amarillo | Resistencia a la torsión                      | 0 °/m                  |
| Gama de temperatura, fija             | -50...80 °C                      | Resistente a las salpicaduras de<br>soldadura | No                     |
| Gama de temperatura, móvil            | -25...80 °C                      | Número de polos                               | 3                      |
| Diámetro exterior                     | 4.6 mm ± 0.2 mm                  |                                               |                        |

## Datos técnicos generales


|                         |                      |                           |                                         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Codificación            | Tipo A (18 mm)       | Superficie de contacto    | estañado                                |
| LED                     | Sí                   | Versión                   | Extremo abierto - Con. para<br>válvulas |
| Material de contacto    | CuZn                 | Tensión nominal           | 220 V                                   |
| Corriente nominal       | 4 A                  | Tipo de protección        | IP67, atornillado                       |
| Circuitos de protección | sin modo de conexión | Rango de temperatura caja | -25...+80 °C                            |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

### Dibujos

**Dibujo acotado**



**Dibujo acotado**

