HDC 24D SDBO 2M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte superior, alto, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código	<u>1787400000</u>
Tipo	HDC 24D SDBO 2M25G
GTIN (EAN)	4032248204748
Cantidad	1 Pieza

1

Versión del catálogo / Dibujos

HDC 24D SDBO 2M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones	

Homologaciones	152mm 152mm
g	
	C C
	U

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

Dimensiones y pesos

Altura	96.5 mm	Altura (pulgadas)	3.7992 inch	
Anchura	78.2 mm	Anchura (pulgadas)	3.0787 inch	
Medida de fijación, altura	45 mm	Medida de fijación, anchura	82 mm	
Peso neto	370 g			

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C 125 °C	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f			
Resistencia química	Sustancia	Acetona		
	Resistencia química	Con resistencia limitada		
	Sustancia	Aceite de perforación		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Diésel		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Alcohol etílico		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Aceite de transmisión		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Aceite hidráulico		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Refrigerante		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Bencina de petróleo		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Transpiración		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	Gasolina Premium		
	Resistencia química	Con resistencia limitada		
	Sustancia	Agua		
	Resistencia química	Resistente		
	Sustancia	UV		
	Resistencia química	Inestable		
	Sustancia	Ozono		
	Resistencia química	Inestable		

Versión del catálogo / Dibujos

HDC 24D SDBO 2M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65, en estado conectado	Nota sobre la clase de protección	Clase de protección con esta versión de tapa: IP20
Carcasas EMC	No	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable
Dimensiones			
Distancia antes a maisma la maitra d. A.2	82 mm	Frederick de de calala	
Distancia entre agujeros longitud A2 Anchura capota C	43 mm	Entrada de cable Anchura base C1	con tuerca 55.5 mm
·	73 mm		74 mm
Longitud, caja Altura de la base B1	5 mm	Altura capota B	74 mm
	MOS		D
Dimensiones de las entradas de cable	M 25	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior
Tapa	con tapa	Número de entradas de cable en la pa superior	arte O
Número de entradas de cable en la par lateral	te 2	Versión de tapa	con tapa
Versión, cajas	Carcasa básica	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte superior
Diseño	alto	Tamaño de instalación	4
Entrada de cable	con tuerca	Tipo	Carcasa básica
Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral	Junta	NBR
Tuercas (internas)	M 25	Color (RAL)	RAL 7035
BG	4	Indicado para ModuPlug®	Sí
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
			_, 02 02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

ECLASS 14.0

27-44-02-02

27-44-02-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

HDC 24D SDBO 2M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

