

## HDC S4 BAS


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La serie MixMate de conectores se caracteriza por transmitir simultáneamente tensiones y corrientes nominales elevadas, así como señales. Para la fijación de los conductores se puede utilizar la técnica de conexión brida-tornillo axial.

Conexión por tornillo axial / Conexión TOP

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, 40 A, Número de polos: 4, Conexión brida-tornillo axial, Tamaño de instalación: 3
Código	<a href="#">1789980000</a>
Tipo	HDC S4 BAS
GTIN (EAN)	40322482 12040
Cantidad	1 Pieza

## HDC S4 BAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

### Dimensiones y pesos

Profundidad	51 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0079 inch
Altura	40.4 mm	Altura (pulgadas)	1.5905 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	75.2 g		

### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c4c4c9fc-7957-49de-b5fd-516c2623a8c3

Resistencia química	Sustancia	Acetona
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Amoniaco, acuoso
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Gasolina
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Benceno
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Gasóleo
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Ácido acético, concentrado
	Resistencia química	Resistente
	Sustancia	Hidróxido de potasio
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Metanol
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Aceite de motor
	Resistencia química	Con resistencia limitada
	Sustancia	Lejía, diluida
	Resistencia química	Resistente
Sustancia	Hidrofluorcarbonos	
Resistencia química	Con resistencia limitada	
Sustancia	Uso exterior	
Resistencia química	Con resistencia limitada	

### Datos generales

Número de polos 4  
 Par de apriete 0.5 Nm

## HDC S4 BAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

ciclos de enchufado Ag	≥ 500
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo axial
Tamaño de instalación	3
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Resistencia de paso	≤1 mΩ
Color	beige
Resistencia del aislamiento	1010 Ω
Materiales aislantes	Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)
Grupo de materiales aislantes	IIIa
Sección de conexión del conductor	10 mm <sup>2</sup>
Par de apriete, máx. PE en un lado	0.8 Nm
Superficie	Plata pasivado
Tipo	Hembra
Grado de polución	3
Par de apriete mín. PE en un lado	0.5 Nm
Material básico	aleación de cobre
Serie	MixMate
Tensión nominal (DIN EN 61984)	1000 V
Tensión nominal según UL/CSA	600 V AC/DC
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	8 kV
Corriente nominal (DIN EN 61984)	40 A
Corriente nominal (UR)	Sección de conexión del conductor AWG AWG 8 Corriente nominal 10 A
Corriente nominal (cUR)	Sección de conexión del conductor AWG AWG 8 Corriente nominal 40 A
Sin halógenos	true
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí
BG	3
Número de contactos de potencia	4

## Dimensiones

Anchura	34 mm	Longitud, base	51 mm
Altura conector hembra	40.4 mm		

## Contacto de potencia

Tipo de conexión contacto de potencia	Conexión brida-tornillo axial	Número de polos, contacto de potencia	4
Par de apriete, contacto de potencia, max.	1.7 Nm	Par de apriete, contacto de potencia, min.	1.1 Nm
Longitud de desaislado, contacto de potencia	8 mm	Sección de embornado, contacto de potencia, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sección de embornado, contacto de potencia, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Tensión nominal (DIN EN 61984), contacto de potencia	1000 V
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984), contacto de potencia	8 kV	Corriente nominal (DIN EN 61984), contacto de potencia	40 A
Hexagonal	2 mm		

## Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo	Dimens. caña destornillador pala plana (conexión PE)	SD 0,6 x 3,5
Longitud de desaislado, PE en un lado	8 mm	Par de apriete, máx. PE en un lado	0.8 Nm

## HDC S4 BAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

Par de apriete mín. PE en un lado	0.5 Nm	Tornillo de fijación	M 4
Sección nominal	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor AWG (PE), mín.	AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG (PE), máx.	AWG 11		

## Versión

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 11	Longitud de desaislado, conexión nominal	8 mm
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo axial	Tamaño de instalación	3
Resistencia de paso	≤1 mΩ	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, máx.	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, rígido, min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 2.5 mm <sup>2</sup>	
Superficie	Plata pasivado	Material básico	aleación de cobre
BG	3		

## Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC S4 BAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



## HDC S4 BAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Accesorios

### Juego de llaves allen

Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.



### Datos generales para pedido

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versión	
Código	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Cantidad	1 ST		

### Destornillador de pala plana

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish



### Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	<a href="#">9008390000</a>	Destornillador, Destornillador	
GTIN (EAN)	4032248056354		
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	<a href="#">9008330000</a>	Destornillador, Destornillador	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Cantidad	1 ST		