

**KLBUE 3-8 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto**

Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

**Datos generales para pedido**

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	<a href="#">1791220000</a>
Tipo	KLBUE 3-8 SC
GTIN (EAN)	4032248222179
Cantidad	100 Pieza

**KLBUE 3-8 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	26 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0236 inch
Altura	18.5 mm	Altura (pulgadas)	0.7283 inch
Anchura	14.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.5709 inch
Medida de fijación, anchura	13.5 mm	Peso neto	10.37 g

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.067 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

**Conductor embornable (conexión nominal)**

Longitud de desaislado	18.5 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	8 mm
Diámetros de cable, min.	3 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	8 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	3 mm <sup>2</sup>		

**Datos del material**

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

**Datos nominales**

Sección nominal	8 mm <sup>2</sup>
-----------------	-------------------

**Generalidades**

Indicación de montaje	Montaje directo	Carril de montaje	Placa de montaje
-----------------------	-----------------	-------------------	------------------

**Otros datos técnicos**

Indicación de montaje	Montaje directo	Versión a prueba de explosivos	No
Tipo de montaje	Tornillo		

**Valores característicos del sistema**

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Placa de montaje		

**KLBUE 3-8 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		