

## SFC 2/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Clip combina dos ventajas al mismo tiempo: su cierre inigualable ofrece la seguridad de un señalizador cerrado y, además, la facilidad del montaje de un señalizador abierto. Gracias a su cierre de clip, el señalizador se puede montar de manera rápida y cómoda, incluso después de la instalación del conductor. SlimFix Clip es la opción perfecta para conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 5 mm. La gran superficie de señalización (hasta 30 mm) permite imprimir series largas de caracteres. El material no contiene halógenos y cumple con los requisitos del índice de inflamabilidad V2.

Ventajas:

- Material libre de halógenos
- Índice de inflamabilidad V2
- Montaje rápido, sin herramientas
- Señalizadores en formato MultiCard
- Disponible en alturas de 12 mm, 21 mm y 30 mm

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | SlimFix Clip, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, blanco |
| Código     | <a href="#">1805870000</a>                                                           |
| Tipo       | SFC 2/30 MC NE WS                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248273607                                                                        |
| Cantidad   | 90 Pieza                                                                             |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 7.6 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2992 inch |
| Altura      | 30 mm  | Altura (pulgadas)      | 1.1811 inch |
| Anchura     | 5.8 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.2283 inch |
| Peso neto   | 0.62 g |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |                  |  |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |                  |  |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta         | 0.006 kg CO2 eq. |  |

## Datos generales

|                                                |                                                                                             |           |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Color de material según código de resistencia  | 9                                                                                           |           |  |
| Tipo de impresión                              | sin imprimir                                                                                |           |  |
| Anchura                                        | 5.8 mm                                                                                      |           |  |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-2                                                                                         |           |  |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 100 °C                                                                                      |           |  |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                                                                                      |           |  |
| Color                                          | blanco                                                                                      |           |  |
| Halógenos                                      | No                                                                                          |           |  |
| Material básico                                | Poliamida 66                                                                                |           |  |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                                                                            | MultiCard |  |
| Tamaño del campo para rotulación               | 30 x 5.8 mm                                                                                 |           |  |
| Industrias recomendadas                        | Maquinaria                                                                                  |           |  |
| Impresora compatible                           | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |  |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...100 °C                                                                                |           |  |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |                       |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Halógenos                               | No                    | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 3 mm <sup>2</sup>     | Diámetro externo del conductor, max.    | 5 mm              |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 3 mm                  | diámetro externo del conductor          | 3 - 5 mm          |
| Sección de conexión del conductor       | 3 - 4 mm <sup>2</sup> |                                         |                   |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Dibujos

### Ejemplo de uso

