
# Hoja técnica

## SFC 0/30 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




SlimFix Clip combina dos ventajas al mismo tiempo: su cierre inigualable ofrece la seguridad de un señalizador cerrado y, además, la facilidad del montaje de un señalizador abierto. Gracias a su cierre de clip, el señalizador se puede montar de manera rápida y cómoda, incluso después de la instalación del conductor. SlimFix Clip es la opción perfecta para conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 5 mm. La gran superficie de señalización (hasta 30 mm) permite imprimir series largas de caracteres. El material no contiene halógenos y cumple con los requisitos del índice de inflamabilidad V2.
Ventajas:
- Material libre de halógenos
- Índice de inflamabilidad V2
- Montaje rápido, sin herramientas
- Señalizadores en formato MultiCard
- Disponible en alturas de 12 mm, 21 mm y 30 mm

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | SlimFix Clip, Señalizadores para cables y conductores, 1.5 - 2.5 mm, 30 x 5.8 mm, bajo demanda |
| Código | 1813280000 |
| Tipo | SFC 0/30 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248297023 |
| Cantidad | 30 Pieza |

# Hoja técnica

## SFC 0/30 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 7 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2756 inch |
| Altura | 30 mm | Altura (pulgadas) | 1.1811 inch |
| Anchura | 5.8 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2283 inch |
| Peso neto | 0.43 g | | |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio | -40…100 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | | |
|---|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.007 kg CO2 eq. |

### Datos generales

| | | |
|---|---|---|
| Orientación de la impresión | horizontal | |
| Tipo de impresión | según especificaciones del cliente | |
| Procedimiento de impresión | Laser MC | |
| Anchura | 5.8 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | bajo demanda | |
| Halógenos | No | |
| Material básico | Poliamida 66 | |
| Color de impresión | negro | |
| Caracteres impresos | Requiere archivo M-Print PRO | |
| Etiqueta de recomendación | Color según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
| Tamaño del campo para rotulación | 30 x 4.1 mm | |
| Impresora compatible | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40…100 °C | |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 1 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.5 mm² | Diámetro externo del conductor, max. | 2.5 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 1.5 mm | diámetro externo del conductor | 1.5 - 2.5 mm |
| Sección de conexión del conductor | 0.5 - 1 mm² | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

# Hoja técnica

## SFC 0/30 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |