**Similar a la ilustración**

MultiFit es el sistema de señalización de Weidmüller que se utiliza para bornes de otros fabricantes. Similares al sistema Dekafix de Weidmüller, los señalizadores MultiFit están listos para su uso con impresión estándar. Cuando utilice los señalizadores MultiFit por primera vez, se recomienda realizar una prueba con señalizadores de muestra en los bornes.

- Un señalizador adecuado para distintas marcas de bornes.
- Señalizadores impresos listos para utilizar con impresión estándar.
- Señalizadores sin imprimir para la impresión con la impresora PrintJet CONNECT o con un Plotter.
- Suministro de señalizadores con impresión personalizada según las especificaciones o datos CAE del cliente.
- Un sistema de señalización para todas las aplicaciones.

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | MultiFit, Terminal marker, 10 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 Phoenix, Entrelec, bajo demanda |
| Código     | <a href="#">1868430000</a>   |
| Tipo       | MF 10/8 MC SDR   |
| GTIN (EAN) | 4032248440016  |
| Cantidad   | 70 Pieza   |

**MF 10/8 MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

|           |       |                    |             |
|-----------|-------|--------------------|-------------|
| Altura    | 10 mm | Altura (pulgadas)  | 0.3937 inch |
| Anchura   | 8 mm  | Anchura (pulgadas) | 0.315 inch  |
| Peso neto | 0.2 g |                    |             |

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC                     | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta         |

0.002 kg CO<sub>2</sub> eq.

**Datos generales**

Orientación de la impresión horizontal y vertical

Procedimiento de impresión Laser MC

Anchura 8 mm

Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C

Color bajo demanda

Halógenos No

Material básico Poliamida 66

Color de impresión negro

Caracteres impresos Requiere archivo M-Print PRO

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
|--|------------------|-----------|

Número de señalizadores por combinación 1 MultiCard = Terminal marker

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Aplicación / productor Phoenix, Entrelec


**Señalizadores**

Paso en mm (P) 8.00 mm

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

Dibujos



Dibujo