

DAE M12 PA LONG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6
Código	1868570000
Tipo	DAE M12 PA LONG
GTIN (EAN)	4032248440429
Cantidad	10 Pieza

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	7.6 mm	Altura (pulgadas)	0.2992 inch
Longitud	17.4 mm	Longitud (pulgadas)	0.685 inch
Espesor de pared, mín.	0.5 mm	Espesor de pared, máx.	10 mm
Peso neto	1.7 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...105 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Caudal de aire	0,8 l/min a 0.1 bar ΔP, hasta 7.6 l/min a 1bar ΔP	Junta tórica	NBR
Tipo de protección con GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silicona	No
Punto de entrada de agua	> 1,5 bar	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	No
Calibre de llave 1	17 mm	Tipo de protección	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Poliamida 6
Tuerca (externa)	M 12	Longitud de rosca	10 mm
Diámetro interior D2	12.00 mm	Par de apriete pieza de conexión, máx.	0.60 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	0.40 Nm	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

